

Schraubverriegelung  
Lötanschluss \*

## Gerätestecker/-dose nach MIL C-5015 Serie DMS / Fabrikat Fujikura DDK

**Polzahlen:** 1-17, 19, 20, 22-26, 28, 30, 31, 35, 37, 42, 47, 48, 52, 54, 55, 72, 73  
(85, 100, 150, 201 auf Anfrage)

**Anzahl Baugrößen:** 12

**Gehäuse:** Aluminium, verzinkt, einteilig

**Farbe:** schwarz (Standard) / silbern -D340 (teilweise aus Vorrat)


**Kontaktträger:** Diallylphtalat (überwiegend kodierbar)

**Kontakte:** Kupfer, versilbert, Lötbereich vorverzinnt \*

**Zulässige Betriebstemperatur:** -55 °C bis +125 °C

**Hinweis:** Auswahl Baugröße, Polzahl, elektrische Daten (ab Seite 344)

**Mögliches Zubehör:** Viereck-Flanschdichtung (siehe Seite 371)



METALL

| Baugröße | Gerätestecker       | Gerätedose         | Abmessungen mm |      |      |     |      |
|----------|---------------------|--------------------|----------------|------|------|-----|------|
|          |                     |                    | A              | B    | C    | D   | E    |
| 10SL     | DMS 3102A 10SL-xx P | auf Anfrage        | 30,3           | 25,4 | 18,3 | 3,1 | 15,9 |
| 12S      | DMS 3102A 12S-xx P  | DMS 3102A 12S-xx S | 30,3           | 27,8 | 20,6 | 3,1 | 17,5 |
| 14S      | DMS 3102A 14S-xx P  | DMS 3102A 14S-xx S | 30,3           | 30,2 | 23,0 | 3,1 | 19,1 |
| 16S      | DMS 3102A 16S-xx P  | DMS 3102A 16S-xx S | 30,3           | 32,5 | 24,6 | 3,1 | 22,2 |
| 16       | DMS 3102A 16-xx P   | DMS 3102A 16-xx S  | 44,5           | 32,5 | 24,6 | 3,1 | 22,4 |
| 18       | DMS 3102A 18-xx P   | DMS 3102A 18-xx S  | 49,2           | 34,9 | 27,0 | 3,1 | 25,4 |
| 20       | DMS 3102A 20-xx P   | DMS 3102A 20-xx S  | 49,2           | 38,1 | 29,4 | 3,1 | 28,6 |
| 22       | DMS 3102A 22-xx P   | DMS 3102A 22-xx S  | 49,2           | 41,3 | 31,8 | 3,1 | 31,8 |
| 24       | DMS 3102A 24-xx P   | DMS 3102A 24-xx S  | 49,2           | 44,4 | 34,9 | 3,7 | 34,9 |
| 28       | DMS 3102A 28-xx P   | DMS 3102A 28-xx S  | 49,2           | 50,8 | 39,7 | 3,7 | 41,3 |
| 32       | DMS 3102A 32-xx P   | DMS 3102A 32-xx S  | 49,2           | 57,2 | 44,5 | 4,4 | 48,4 |
| 36       | DMS 3102A 36-xx P   | DMS 3102A 36-xx S  | 49,2           | 63,5 | 49,2 | 4,4 | 54,0 |
| 40       | auf Anfrage         | auf Anfrage        | -              | -    | -    | -   | -    |

**Bitte ergänzen:** xx = Code für Polbild - z. B. DMS 3102A 20-27 S - (siehe Seite 358)

\* Crimpausführung oder wasserdichte Ausführung (auf Anfrage)