


ICY BOX IB-CVB516 M.2 SATA zu SATA Konverterkarte

Hauptmerkmale

- M.2 SATA zu SATA Konverterkarte
- Übertragungsgeschwindigkeit bis zu 6 Gbit/s
- Unterstützt M.2 SATA SSD: 2242/2260/2280
- Mit Full Profile Bracket
- Windows, Mac kompatibel

Technische Daten

Artikel Nr.	60106
EAN Code	4250078164463
Marke	ICY BOX
Artikel Text	M.2 SATA zu SATA Konverterkarte
Farbe	Grün
Material	Kunststoff
Anschluss	1x M.2 auf SATA Basis (B-Key oder B+M-Key)
M.2 SSD Format	2242 / 2260 / 2280
Max. Höhe von M.2 SSD	Verwendung von zweiseitig bestückten Modulen möglich
M.2 SSD-Kapazität	Keine Kapazitätsbeschränkung
Datenschnittstelle	SATA III
Übertr.geschwindigkeit	SATA III bis zu 6 Gbit/s
Formfaktor	Full Profile Bracket
Betriebssystem	Windows, Mac
Stromverbindung	SATA Stromanschluss



Ein kleiner Flitzer

Die IB-CVB516 ist eine M.2 auf SATA III Konverterkarte. Mit dieser PCI Bracket kann eine M.2 Karte befestigt und auf SATA konvertiert werden. Dabei sind die Vorteile von platzsparenden mSATA Karten mit denen des weit verbreiteten SATA III Standards vereint.

Die Karte ist dank vorgestanzter Löcher leicht zu montieren. Anschließend nur die Kabel anstecken und schon rasen Sie mit bis zu 6 Gbit/s durch Ihre Dateien.

Logistische Daten

Verpackungseinheit: 30 Stk./Karton
Gesamtgewicht: 3,7 kg/Karton
Bruttogewicht (mit Verp.): 0,200 kg
Nettogewicht: 0,099 kg

Abmessung/Karton: 500x270x190 mm
Abmessung (mit Verp.): 160x125x25 mm
Abmessung von Artikel: 113x71x5 mm
Ursprungsland: China

Importzolltarif: 84733020