Artikeldatenblatt

Art.-Nr.: 4176 Plattenroller







Stahlblech-Konstruktion, pulverbeschichtet blau RAL 5007, Innenflächen mit Filzbelag. mit Anlage- und Schiebebügel. Räder mit Luftbereifung. Lichte Breite 150 mm.

Technische Details:





Gesamttragkraft (kg)	400
Schaufelbreite (mm)	150
Schaufeltiefe (mm)	500
Gesamtlänge (mm)	500
Gesamtbreite (mm)	357
Gesamthöhe (mm)	905
Bereifung	Luft
Radgröße (mm)	260 x 85
Gewicht (kg)	7,5
Ursprungsland	Deutschland
Garantie (Jahre)	10
Zolltarifnummer	87168000
GπN	4017976041766