



TECHNIC 10000 A C5 RCD

PORTABLE POWER

STROMERZEUGER Baureihe TECHNIC

PRODUKTVORZÜGE

Integrierter Differentialschutz
 Profi-Motor KOHLER, luftgekühlt
 Elektrische Startanlage mit wartungsfreier Batterie
 Hohe Tankkapazität
 Anschlusschnittstelle mit Betriebsstundenzähler und die APM202 Steuerung

GENERATOR SMART CARE ist eine Bluetooth-Box, die auf allen tragbaren Generatoren der Marke verwendet werden kann.

TECHNOLOGIE EQUIPPED MIT EINEM INNOVATIVEN APPLICATION Generator Smart Care ist eine digitale Lösung, die Zugang zu:

- Die Liste der Generatoren
- Die Wartungsfälligkeiten
- Eine Unterhaltsbeihilfe
- Die Karte der Reseller-Partner

STAGE V (2016/1628 EU) : Dieses Produkt entspricht den neuen Umweltvorschriften in Europa

Baureihe TECHNIC

Überlegene Kapazität und Widerstandsfähigkeit für den täglichen professionellen Einsatz.

TECHNIC 10000 A C5 RCD

ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN

Baureihe	TECHNIC
Frequenz (Hz)	50 Hz
Max. Leistung (kW)	10,3
Nennspannung (V)	230
Phasenzahl	Einphasig
Kraftstoff	Benzin
Tank (L)	35
Verbr. 75% (L/h)	5
Autonomie 75% (h)	7
Garantierter Schallleistungspegel LwA dB(A)	97
Schalldruckpegel in 1m Entfernung in dB(A)	83
Schalldruckpegel in 7m Entfernung in dB(A)	69

TECHNISCHE DATEN MOTOR

Motor marke	KOHLER
Motor Typ	CH680_C5
Verteilung	O.H.V.
Start	Elektrisch
Ölschutz	Oui
Hubraum (cm3)	670
Kapazität Öl inkl. Filter (l)	1,9

TECHNISCHE DATEN GENERATOR

Technologie	Ohne Ring und Bürste
Regelung AVR	Nein
Schutzklasse	IP 23
Isolierklasse	H

BESCHREIBUNG ANSCHLÜSSE UND SCHALTKASTEN

1 Anschluss 230V 10/16A - Überlastschutz + 1 Anschluss 230V 16A - Überlastschutz + 1 Anschluss 230V 32A - Überlastschutz + Betriebsstundenzähler + Anzeige + APM202

ABMESSUNGEN UND GEWICHT

Länge (cm)	89,5
Breite (cm)	57
Höhe (cm)	77
Nettogewicht (kg)	163

VERPACKUNG

Verpackungsart	Karton / Palette
Länge (cm)	91
Breite (cm)	58,5
Höhe (cm)	92
Gewicht (lbs)	180
Palettentyp	
Anzahl der Kartons pro Palette	
Palettenhöhe (cm)	
Palettengewicht verpackt (kg)	





ZUBEHÖR GELIEFERT

Entleerungstrichter
Betriebs- und Wartungsanleitung
Wartungsfreie Batterie
Betriebsstundenzähler

OPTIONEN

STD-FR	Compliant to NF-C15-401
3499231002834	RSTART2 - Funkfernbedienung mit Ein/Aus-Taste. Erfordert eine Stromerzeuger, die mit einem APM202/APM303 ausgestattet ist
R05M	R05M - Manueller Quellenumschalter zum Anschluss eines einphasigen Stromaggregats an eine Hausnetz
RKB2	RKB2 - Transportkarren-Bausatz für HX 4000 - 6000 – 7500T / HXC 4000 - 6000 – 7500T / TECHNIC 10000 -15000 / VX 200/4 -220-7,5 / WELDARC 300 / TRASH ; Pannensichere Räder Ø 290 mm
3499231920060	RKS5 - Wartungssatz für TECHNIC 10000 - 15000 / WELDARC 300 TE XL inkl. Ölfflasche, Zündkerze, Ölfilter und Luftfilter
RAP	RAP - adapter für Industriesteckdosen, mit dem ein 230-V-Gerät an eine Industriesteckdose angeschlossen werden kann.
RH2	RH2 - Schutzhülle für TECHNIC 10000 – 15000 / DIESEL 10000 A XL STAND BY – 15000 TA XL ; Maße:91 x 58 x 56 Zentimeter
RPM	RPM - Steckdosensatz für alle Modelle: 2 Steckdosen 16A /230V , 1 Steckdose CEE17 16A/230V, 1 Steckdose 32A/230V, 1 Steckdose 16A/400V
RPQ	RPQ - 1m Erdspeiß, geliefert mit einem 2m 10mm ² Netzkabel