

**Artikelnummer:** 32574

**Kurzbeschreibung:** Complete stelling PROGRESS 500 T, basissectie, met achterwand, H 1900 x B 960 x D 640 mm

**Langbeschreibung:** Compleet archiefrek PROGRESS 500 T, basissectie, met achterwand, H 1900 x B 960 mm: **Variabel en praktisch** De legborden van de PROGRESS-serie 500 T zijn gemaakt van hoogwaardig meubelstaal en worden dankzij het schroefloze insteeksysteem in enkele minuten geassembleerd. De PROGRESS stalen legborden 500 T zijn verkrijgbaar met of zonder achterwand.

- met achterwand
- aangepast aan de hoogte van de bestanden
- gelijk met de vloer met standaard plintafwerking
- Plankstaanders uit doosdelen met gladde fronten
- Rekken 25 mm hoog en in hoogte verstelbaar in stappen van 59 mm
- Kleur: Lichtgrijs (RAL 7035)
- Lengte per legbord: 990 mm
- Draagvermogen per legbord: 300/400 mm diep 60 kg, 600 mm diep 80 kg
- Draagvermogen per legbord: 500 kg
- 1900 mm hoog: 6 legborden = 5 vijlhoogtes
- diepteverschillen

**Rekken zonder achterwand, zijpanelen, deurbevestigingskit, enz. - zie toebehoren**

**Beveiligingsalarm:** Legborden met een hoogte/diepte-verhouding  $\approx 5 : 1$  moeten worden beveiligd tegen kantelen (wand- of vloerverankering).

