

Xtreme Tape

Doppelseitiges Klebeband, gewebearmiert

► Profiqualität

Merkmale

- Für innen und außen geeignet
- Extrem strapazierfähig durch Gewebeamierung
- Gute UV-Beständigkeit
- Dauerhafte Verklebung von verschiedensten Materialien
- Alterungs- und Witterungsbeständigkeit
- Extrem hohe Anfangshaftung

Verarbeitungsvorteile



- Universell einsetzbar
- Dauerhafte Verklebung
- Extrem hohe Traglast direkt nach der Verklebung
- Gute Beständigkeit gegen Witterungseinflüsse
- Dauerhaft temperaturbeständig von -10° C bis +85° C

Anwendungsbereiche

- Für Verklebungen von PP, PE, ABS, PET, PVC, Holz, Metallen, Fliesen, Kunststoffen, pulverbeschichteten und lackierten Oberflächen
- Zum Befestigen und Reparieren von diversen Bauteilen
- Ersetzt in diversen Bereichen das Schrauben oder andere dauerhafte Befestigungen



Auch als
STRIPS
20 mm x
40 mm
erhältlich



Xtreme Tape

Rolle: 19 mm x 10 m
Art.-Nr. 262 300 019

STRIPS: 70 Stück
[20 mm x 40 mm]
Art.-Nr. 262 300 070

Einsatzbereich

- ▶ Industrie
- ▶ Schreinerei/Fensterbau
- ▶ Kfz-Branche
- ▶ Baugewerbe
- ▶ GaLaBau
- ▶ Messebau
- ▶ Terrassenbau
- ▶ Hobby & Haushalt

Verarbeitung

Der Untergrund muss vor der Verarbeitung sauber, trocken und fettfrei sein, gegebenenfalls mit **beko Allclean** vorreinigen. **beko Xtreme Tape** von der Rolle abwickeln und auf eine der zu verklebenden Seiten aufbringen. Anschließend mit einem Messer oder einer Schere das Band auf die gewünschte Länge zuschneiden. Nach dem Abziehen der Schutzfolie die Verklebung durchführen und fest andrücken.

beko Xtreme Tape hat bereits direkt nach der Verklebung eine extrem hohe Klebekraft.

Hinweise

- ▶ Aufgrund der hohen Klebekraft können beim Entfernen des Bandes empfindliche Oberflächen beschädigt werden.
- ▶ Klebstoffrückstände, die eventuell beim Entfernen des Klebebandes auftreten, können mit **beko Allclean** oder **TecLine Citrusreiniger** entfernt werden.
- ▶ Bei nicht fach- und sachgerechter Anwendung ist jede Produkthaftung ausgeschlossen.
- ▶ Nur für professionellen und industriellen Gebrauch.

Zubehör

	Art.-Nr.
beko Japan-Cutter	905 020 6
TecLine Citrusreiniger 400 ml	299 27 400
Allclean Oberflächenreiniger 500 ml	266 120 0500



Technische Daten

Basis	synthetischer Kautschuk		
Abmessung	Rolle: 19 mm x 10 m / Strips: 20 mm x 40 mm		
Stärke	0,80 mm		
Verarbeitbar	von +15° C bis +30° C		
Temperatur	beständig von -10° C bis +85° C		
Belastbar	300 kg/m ²		
Beständigkeit	witterungs- und alterungsbeständig		
Haltbarkeit	18 Monate		
Lagerung	kühl und trocken, 0° C bis +30° C		
Inhalt/Verpackung	Rolle: 20 Stück/Karton	1700 Stück/Palette	Art.-Nr. 262 300 019
	Strips: 70 Stück/Pack	50 Pack/Karton	Art.-Nr. 262 300 070

Mit Erscheinen dieser Ausgabe verlieren alle vorherigen Ausgaben ihre Gültigkeit.
Aktuell gültige Dokumente (Infoblatt, SDB) sind unter www.beko-group.com einzusehen und zu beachten!
Technische Änderungen vorbehalten! Druckdatum: 02/2024 Art.-Nr. 262 300 019 9



Qualitätsmanagementsystem
Zertifiziert nach
DIN EN ISO 9001:2015

Online-Katalog:



@bekoGroup