

Datenblatt Artikel 426301

Industrie-Kanister 10 L, HD-PE

naturfarben, mit UN-Zulassung

- mit UN-Zulassung für den Transport von Gefahrgütern
- kompakte Form - handlich und stapelbar
- gute chemische Beständigkeit gegen Säuren, Laugen und weitere Chemikalien
- lebensmittelgeeignet, temperaturbeständig: -20°C bis +70°C und Bisphenol A (BPA) frei
- zur Kennzeichnung (gemäß GHS-Verordnung sowie ADR) von mit Kraftstoff gefüllten Kanister empfehlen wir unsere Gefahrkennzeichnungs-Etiketten Art.-Nr. 306100
- separates Zubehör: Ablasshahn mit Verschraubung DIN 45 Art.-Nr. 550600 und Einfüllhilfe Art.-Nr. 819351
- Zulassungs-Nr. 3H1/Y1.7/170/*B/AST-170017
- w = Innen-Ø der Füllöffnung = 34 mm
- a = Gewinde Außen-Ø = DIN 45
- t=Tiefe=192 mm b=Breite=232 mm h=Höhe=306 mm



Best.einheit	Stück
Höhe Pal	1,374
EAN	4007228426304
Breite	232
Mindest.Best.	6
Farbe	natur
Lagen	4
Volumen L	10
Volumen m3	0
Bruttogewicht VE Kg	2,16
Kartons pro Lage	4
Länge Pal	1,2
brutto Kg	0,5
Btl in Karton	0
Höhe	306
Stück / Palette bzw Kiste	96
Summe Kartons	16
Brutto Gewicht Pal Kg	54,56
netto Kg	0,36
Stück / Lage	24
Tiefe	192
VE	6
Breite Pal	0,8
Zolltarif	39233090