



Leírás:

10 literes ipari kanna zárással (biztonsági gyűrűvel), természetes színű, törésálló polietilénből (HD-PE)

- veszélyes anyagok szállítására alkalmas UN-engedéllyel
- kompakt forma - könnyen kezelhető, egymásra rakható
- savakkal, lúgokkal és egyéb vegyszerekkel szemben nagymértékben ellenálló
- élelmiszer-biztonságos, hőálló: -20 ° C és + 70 ° C között és biszfenol A (BPA) mentes
- az üzemanyaggal töltött kannák azonosításához (a GHS előírás és az ADR szerint) ajánljuk veszélyességi címkézési címkéinket Art.-No. 306100
- külön tartozék: Leeresztő csap DIN 45-ös csavaros kötőelemmel, cikksz.: 550600 és betöltési segédeszköz, cikksz.: 819351
- Jóváhagyás száma. 3H1/Y1.7/170*/B/AST-170017
- w = a töltőnyílás belső átmérője = 34 mm
- a = menet külső átmérője = DIN 45
- mé=mélység=192 mm szé=szélesség=232 mm ma=magasság=306 mm

Információk:

Cikk

Cikkszám	426301
GTIN	4007228426304
Vámtarifa	39233090
Csomagolási egység (PU)	6

szín	természetes
Térfogat L-ben	10
Súly (kg)	0,36
M x S x M (mm)	192 x 232 x 306

Külső csomagolás

Tartalom darabokban megadva	6
M x S x M (mm)	__ LAENGE_KARTON __ x __ BREITE_KARTON __ x __ HOEHE_KARTON __

KE bruttó tömege, kg	2,16
----------------------	-------------

Paletta

Dobozok száma	16
Rétegek száma	4
M x S x M (m)	1,2 x 0,8 x 1,374

Kartonok száma rétegenként	4
Súly (kg)	54,56