

Artikeldatenblatt

Art.-Nr.: 1132 Klappwagen



Transportgeräte



Klappwagen aus Stahlrohr, pulverbeschichtet brillantblau RAL 5007. Ladefläche aus Holzwerkstoffplatte, Oberfläche Buchendekor. Schiebebügel auf Plattform klappbar. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung (spurlos), Naben mit Rillenkugellager. Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen).

Technische Details:



Gesamttragkraft (kg)	250
Ladeflächenhöhe (mm)	205
Nutzflächenlänge (mm)	720
Nutzflächenbreite (mm)	450
Gesamtlänge (mm)	815
Gesamtbreite (mm)	470
Gesamthöhe (mm)	930
Bereifung	TPE
Radgröße (mm)	125 x 32
Gewicht (kg)	16
Ursprungsland	Deutschland
Garantie (Jahre)	10
Zolltarifnummer	8716800000
GTIN	4017976011325