

Lacont Gasflaschenschrank K-GFS-10

für 10 x 11 kg Gasflaschen oder 4 x 33 kg Gasflaschen, Höhe x Breite x Tiefe 1435 x 860 x 720 mm, mit Dach, mit Flügeltür, aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung

Artikelnummer: 144744



Lacont Gasflaschenschrank K-GFS-10

Gasflaschenschrank

- zur Lagerung im Freien
- für 10 x 11 kg Gasflaschen oder 4 x 33 kg Gasflaschen
- Höhe x Breite x Tiefe 1435 x 860 x 720 mm
- 1 herausnehmbarer Boden
- Be- und Entlüftung durch Lochbild an Tür und Seitenwänden
- mit Dach
- mit Flügeltür
- sicher verschließbar mit Zylinderschloss
- aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
- erfüllt die Anforderungen nach TRGS 510
- Die Anlieferung erfolgt zerlegt

Technische Details

Gefahrstoff-Lagertyp	Schrank	Türtyp	Flügeltür
Containertyp	Gasflaschenschrank	abschließbar	ja
Lagerort	im Freien	Schließsystem	Zylinderschloss
Kapazität	14 Gasflaschen	Isolierung	nein
Kapazität Gasflaschen 11 kg	10 Stück	Be- und Entlüftung	durch Lochbild an Tür und Seitenwänden
Kapazität Gasflaschen 33 kg	4 Stück	Material	Stahl
Höhe	1435 mm	Oberfläche	verzinkt
Breite	860 mm	Anlieferung	zerlegt
Tiefe	720 mm	Zertifizierung TRGS	erfüllt die Anforderungen nach TRGS 510
Container Ausstattung	1 herausnehmbarer Boden	Gewicht	60 kg
Dach	ja		

Dazu passt auch ...

200803		Regal-Bodenwanne, Auffangvolumen 1000 l, Höhe x Breite x Tiefe 425 x 3280 x 1300 mm, mit Gitterrost aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
202906		Flaschenkarre, Traglast 100 kg, für 1x40/50 l Flasche, Ladungssicherung durch Flaschenhalterung mit Sicherungskette, Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau, Räder mit Vollgummi-Bereifung
202916		Flaschenkarre, Traglast 100 kg, für 1 x 11 kg Propangas Flasche, Ladungssicherung durch Flaschenhalterung mit Sicherungskette, Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau, Räder mit Vollgummi-Bereifung
504444		Notfalltasche mit Microfaser-Sorbents, Set 17-teilig, Aufnahmekapazität 35 l pro Set, Tasche Höhe x Breite x Tiefe 500 x 500 x 220 mm
510903		Palettenhubwagen, Traglast 2500 kg, Gabel Länge x Breite 1150 x 160 mm, Lenkräder mit Nylon-Bereifung, Breite x Ø 50 x 200 mm, Gabelrollen Tandem mit Nylon-Bereifung, Breite x Ø 77 x 82 mm
525716		Gefahrensymbol, komprimierte Gase, Aufkleber, aus Folie, Höhe x Breite 26 x 26 mm