

## Krause

### Rollbare Stufenleiter

Aufstieg einseitig, 8 Stufen (inkl. Podest), Standhöhe 1,9 m, Podest Breite x Tiefe 300 x 250 mm, Holmlänge 2,7 m, aus Aluminium

Artikelnummer: 203501



### Krause Rollbare Stufenleiter

Rollbare Stufenleiter

- Aufstieg einseitig
- 8 Stufen (inkl. Podest)
- Standhöhe 1,9 m, Podest Breite x Tiefe 300 x 250 mm
- Stufentiefe 80 mm
- Holmlänge 2,7 m
- Stufen-Holm-Verbindung gebördelt
- Erhöhte Stabilität durch Eckverstreben an der unteren Stufe
- Sichere Anwendung durch Sicherheitsbügel und Spreizsicherung
- mit praktischer Ablageschale und Eimerhaken








- rutschhemmende Fußstopfen (SafetyCap) und 4 Federrollen am Holmende
- aus Aluminium
- Gewicht 12,5 kg
- Sicherheitshinweis: bei fahrbaren Stehleitern sind gemäß DGUV Information 208-016 bei der Benutzung stets die Zug- und Drucksicherungen zu verwenden!
- gemäß DIN EN 131, entspr. DGUV 208-016 (ehem. BGI 694)
- Qualitätssicherung TÜV geprüft
- 10 Jahre Garantie

## Technische Details

Steigtechnik	Stehleiter	Sicherheitsausstattung Leiter	Sicherheitsbügel und Spreizsicherung
Leitertyp	Rollbare Stufenleiter	Sicherheitsbügel	ja
Material	Aluminium	Spreizsicherung	ja
Nutzung	einseitig	Leiter Ausführung	zweitellig
Länge Holm	2,7 m	Leiter Ausstattung	Ablageschale und Eimerhaken
Standhöhe	1,9 m	Ablageschale	nein
Breite Podest	300 mm	Stabilität / Aussteifung / Verst	Eckverstreben an der unteren Stufe
Tiefe Podest	250 mm	Treppengängig	nein
Arbeitshöhe	3,9 m	Unterbau	rutschhemmende Fußstopfen (SafetyCap) und 4 Federrollen
Stufen Anzahl	8	Sicherheitshinweis Leitern	bei fahrbaren Stehleitern sind gemäß DGUV Information 208-016 bei der Benutzung stets die Zug- und Drucksicherungen zu verwenden
Tiefe Stufen	80 mm	Norm	DIN EN 131 // DGUV 208-016 (ehem. BGI 694)
Höhe	2500 mm	Zertifizierung	TÜV geprüft
klappbar	ja	Garantie	10 Jahre
fahrbar	ja	Gewicht	12,5 kg
Sprossen-/Holmverbindung	gebördelt		

## Dazu passt auch ...

149286		Grundplakette, Geprüft gem. BetrSichV/DGUV, Aufkleber, Höhe x Breite 90 x 40 mm
204801		Abfalltonne, Inhalt 20 l, Korpus aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Höhe x Ø 360 x 295 mm, Deckel aus Stahl, nicht brennbar
520203		Werkzeug-/Materialkasten, Ausstattung: Set mit 4 Kästen, aus Kunststoff in schwarz/gelb

526758		Lagerregal - Komplettregal (Grund- und Anbaufeld), Höhe x Breite x Tiefe 2500 x 2370 x 335 mm, Fachlast 150 kg, 2 Regalfelder mit je 6 Ebene(n) mit Stahlboden, Aufstellwinkel gerade, Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
528920		Abdeckvlies, Länge x Breite 50 x 1 m, Stärke 235 g/m <sup>2</sup> , Aus Vlies/PE