

## Toyota Palettenhubwagen BT Lifter

Traglast 2300 kg, mit Quick-Lift-Hydraulik, Gabellänge 800 mm, Lenkräder mit Polyurethan-Bereifung, Breite x Ø 60 x 175 mm, Gabelrollen Tandem mit Polyurethan-Bereifung, Breite x Ø 75 x 85 mm

Artikelnummer: 523995



**TOYOTA**  
MATERIAL HANDLING

**5 YEARS WARRANTY**



## Toyota BT Lifter Handhubwagen BT Lifter

Traglast 2300 kg

Palettenhubwagen

- Traglast 2300 kg
- mit Quick-Lift-Hydraulik
- Gabellänge 800 mm
- Tragbreite 520 mm
- Lenkräder mit Polyurethan-Bereifung, Breite x Ø 60 x 175 mm
- Gabelrollen Tandem mit Polyurethan-Bereifung, Breite x Ø 75 x 85 mm
- Hubhöhe 200 mm / abgesenkte Höhe 85 mm
- Gabeln aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in orange
- verwindungssteife Stahlkonstruktion
- Deichselgriff für die Funktionen Heben - Fahren - Senken
- Deichsel in schwarz
- Lenkeinschlag 180 °
- regulierbare Senkautomatik
- Länge 1165 mm
- Gewicht 65 kg





- 5 Jahre Garantie







## Technische Details

|                            |                     |                       |                                |
|----------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------------------|
| Hebegerät                  | Hubwagen            | Durchmesser Lenkräder | 175 mm                         |
| Hubwagentyp                | Palettenhubwagen    | Breite Lenkräder      | 60 mm                          |
| Traglast                   | 2300 kg             | Länge                 | 1165 mm                        |
| Länge Gabel                | 800 mm              | Lenkeinschlag         | 180 °                          |
| Tragbreite                 | 520 mm              | Hubfunktion           | Quick-Lift-Hydraulik           |
| Bedienung Hub              | manuell/hydraulisch | Schnellhub            | ja                             |
| Bedienung Fahrwerk         | manuell             | Absenkfunktion        | regulierbare Senkautomatik     |
| Hubhöhe (min.)             | 85 mm               | Deichsel              | Funktionen Heben-Fahren-Senken |
| Hubhöhe (max.)             | 200 mm              | Material              | Stahl                          |
| Material Lenk-/Gabelrollen | PU/PU               | Oberfläche Gabeln     | pulverbeschichtet              |
| Material Lenkrollen        | Polyurethan         | Farbe Gabeln          | orange                         |
| Material Gabelrollen       | Polyurethan         | Farbe Deichsel        | schwarz                        |
| Gabelrollen                | Tandem              | Garantie              | 5 Jahre                        |
| Durchmesser Gabelrollen    | 85 mm               | Ausführung            | Quick-Lift-Hydraulik           |
| Breite Gabelrolle          | 75 mm               | Gewicht               | 65 kg                          |

## Zubehör

|        |   |   |
|--------|---|---|
| 149500 |  | Stopper für Palettenhubwagen, Höhe x Länge x Breite 70 x 650 x 360 mm, aus Polypropylen                       |
| 524005 |  | Bremse für Palettenhubwagen, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar             |
| 524006 | ·   | Kühlhausausführung für Palettenhubwagen, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar |

## Dazu passt auch ...

|        |   |  |
|--------|---|--|
| 148638 |  | Einwegpalette, Höhe x Länge x Breite 150 x 1200 x 800 mm, aus PE-Regenerat in anthrazit  |
| 149500 |  | Stopper für Palettenhubwagen, Höhe x Länge x Breite 70 x 650 x 360 mm, aus Polypropylen  |
| 217180 |  | Wellpapp-Palette, Höhe x Länge x Breite 120 x 1200 x 800 mm, Traglast statisch / dynamisch 700 / 500 kg, Oberdeck geschlossen                  |
| 217213 |  | EUR-Tauschpalette, aus Holz, Länge x Breite 1200 x 800 mm, Traglast statisch / dynamisch 4000 / 1100 kg, Unterbau Kufen, Oberdeck durchbrochen |
| 221284 |  | Arbeitshandschuh, aus Leinen/Rindsleder, Handrücken aus Leinen, reißfest, Größe Einheitsgröße  |
| 221309 |  | Warnweste, gemäß EN ISO 20471, Polyester in neongelb, Größe Einheitsgröße  |

|        |   |  |
|--------|---|--|
| 221381 |  | Schutzhandschuhe, aus Nitril in grau/schwarz mit Nitril-Beschichtung, nahtlos, Größe 9   |
| 227875 |  | Sicherheitshalbschuh, Sicherheitsstufe: S1P, Größe 44, Obermaterial Veloursleder/Mesh in schwarz/grau/rot  |
| 407817 |  | Auffangwanne, für 2 x 200-Liter-Fass, Auffangvolumen 224 l, Höhe x Breite x Tiefe 365 x 1200 x 800 mm, aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung              |
| 626475 |  | Gitterbox-Palette, Höhe x Länge x Breite 970 x 1200 x 800 mm, Traglast 1500 kg, mit Lackierung in RAL7030 Steingrau, Wände durchbrochen mit 2 Klappen, Boden geschlossen |