

## Druckguss-Einbaustrahler 78mm starr, f.Socket MR16/GX5,3 Bohrung 62mm Weiß

Artikel-Nr. 53100



[www.sh-licht.de](http://www.sh-licht.de)

|   |                      |
|---|----------------------|
| Montageart:   | Einbau               |
| Leuchtmittel:                                       | NV-Halogenlampe      |
| Fassung:  | GX5,3                |
| Geeignet für Leuchtmittelanzahl:                    | 1                    |
| Betriebsgerät:                                      | elektronischer Trafo |
| Betriebsgerät enthalten:                            | Nein                 |
| Zündgerät:  | nicht erforderlich   |
| Zündgerät enthalten:                                | Nein                 |
| Farbtemperatur steuerbar:                           | Nein                 |
| Farbe steuerbar (RGB):                              | Nein                 |
| Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:             | Nein                 |
| Werkstoff des Gehäuses:                             | Stahl                |
| Ausführung der Oberfläche:                          | glänzend             |
| Gehäusefarbe:                                       | weiß                 |
| Lichtverteilung:                                    | symmetrisch          |
| Lichtaustritt:                                      | direkt               |
| Geeignet zur Aufnahme von lichttechnischem Zubehör: | Nein                 |
| Außendurchmesser:                                   | 78 mm                |
| Einbautiefe:  | 45 mm                |
| Einbaudurchmesser:                                  | 62 mm                |
| Schutzklasse:                                       | III                  |
| Schutzart (IP):                                     | IP20                 |
| Brandschutz "F":                                    | Ja                   |
| Mit Leuchtmittel:                                   | Nein                 |

Seite 1


Die Eigenschaften gelten für Artikel, welche vom Hersteller nach dem 01.09.2013 in Verkehr gebracht wurden.  
Im Handel befindliche Lagerware desselben Modells kann abweichen. Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden.

Druckguss-Einbaustrahler 78mm starr Aluminium-Druckguss Einbaustrahler, MR-16, für 50 mm Durchmesser Leuchtmittel, GX5,3, für Leuchtmittel mit maximal 50W geeignet, starr, 62mm Bohrung, für die Innenanwendung - auch mit HV-Lampe GU10 zu betreiben - Zubehör: Zugentlastung 53321


Energieeffizienzklasse: Gekennzeichnet nach Nr. 3a, Verordnung 874/2012, Anhang I (2)

Letzte Aktualisierung am: 16.03.2015 10:06:55

**Rolux Leuchten**  
Modell: DF-9245




Diese Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der Energie-klassen:



A++  
A+  
A  
B  
C  
D  
E

LED

874/2012 

Seite 2

Die Eigenschaften gelten für Artikel, welche vom Hersteller nach dem 01.09.2013 in Verkehr gebracht wurden.  
Im Handel befindliche Lagerware desselben Modells kann abweichen. Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden.