

## Sicherheits-Federkorbstecker

- gerade, mit Crimpanschluss für unsere doppelt-isolierte Leitung 0,5 mm<sup>2</sup>
- mit Griffhülse, unmontiert

### Best.-Nr.

**SFK 7997 C Ni / OK / 0.5 / ..(Farbe)**

- Kontaktteile **vernickelt**
- Griffhülse PA 6.6 (Polyamid) UL94 - V2
- für Leitungsquerschnitt bis 0,5 mm<sup>2</sup>
- für Leitungsdurchmesser 2,8 mm
- **Farben** siehe Tabelle

### Best.-Nr.

**SFK 7997 C Au / OK / 0.5 / ..(Farbe)**

- Kontaktteile **vergoldet**
- Griffhülse PA 6.6 (Polyamid) UL94 - V2
- für Leitungsquerschnitt bis 0,5 mm<sup>2</sup>
- für Leitungsdurchmesser 2,8 mm
- **Farben** siehe Tabelle

## Safety lamella-basket plug

- straight, with crimp terminal for our double-insulated cable 0.5 mm<sup>2</sup>
- with sleeve, unassembled

### Order No.


**SFK 7997 C Ni / OK / 0.5 / ..(colour)**

- contact parts **nickel-plated**
- sleeve PA 6.6 (Polyamid) UL94 - V2
- for wire cross-section up to 0.5 mm<sup>2</sup>
- for cable diameter 2.8 mm
- **colours** see table

### Order No.

**SFK 7997 C Au / OK / 0.5 / ..(colour)**

- contact parts **gold-plated**
- sleeve PA 6.6 (Polyamid) UL94 - V2
- for wire cross-section up to 0.5 mm<sup>2</sup>
- for cable diameter 2.8 mm
- **colours** see table



Allgemeine Angaben			General information		
Best.-Nr. <sup>1)</sup>	SFK 7997 C Ni / OK / 0.5 / ..(Farbe) Kontaktteile vernickelt	SFK 7997 C Au / OK / 0.5 / ..(Farbe) Kontaktteile vergoldet	Order No. <sup>1)</sup>	SFK 7997 C Ni / OK / 0.5 / ..(colour) contact parts nickel-plated	SFK 7997 C Au / OK / 0.5 / ..(colour) contact parts gold-plated
Farben	schwarz, rot		colours	black, red	
Technische Daten			Technical data		
Anschluss	crimpen 0,5 mm <sup>2</sup>		terminal	crimp 0.5 mm <sup>2</sup>	
Griffhülse für Leitung	Ø 2,8 mm		sleeve for cable	Ø 2.8 mm	
Durchgangswiderstand	3 mΩ	2 mΩ	transition resistance	3 mΩ	2 mΩ
Bemessungsspannung <sup>2)</sup>	600 V CAT III		rated voltage <sup>2)</sup>	600 V CAT III	
Bemessungsstrom <sup>2)</sup>	10 A		rated current <sup>2)</sup>	10 A	
Temperatur-Einsatzbereich	von -25 °C bis +80 °C		operating temperature	from -25 °C to +80 °C	

<sup>1)</sup> andere Kontaktoberflächen, Farben auf Anfrage

<sup>2)</sup> bei normalen Umgebungstemperaturen

<sup>1)</sup> other contact platings, colours on request

<sup>2)</sup> at normal ambient temperatures