

Artikelnummer: 125091

Kurzbeschreibung: Tischwagen m. Holzrand, L 1000 x B 575 mm, 2 Etagen

Langbeschreibung: Tischwagen, m. Holzrand, 2 o. 3 Etagen, Ladefläche L 1000 x B 575 o. L 775 x B 475 mm: Der Tischwagen ist mit einem Holzrand ausgestattet, leichtgängig schiebbar und dank TPE-Bereifung mit Rillenkugellagern sehr wendig. Der Transport-, Lager- und Montagewagen ist vielseitig in den Bereichen Fertigung, Montage, Kantine, Lager, Büro, Archiv und Labor einsetzbar. Der Tischwagen ist in einer robusten Bauweise mit einem Fahrgestell und einem 990 mm hohen Schiebebügel aus Stahlrohr gefertigt. Dieses ist in der blauen RAL-Farbe 5010 pulverbeschichtet. Der Tischwagen hat 4 Rollen, wahlweise zwei oder drei Etagen und Ladeflächen von 1000 x 575 mm oder 775 x 475 mm in Länge und Breite. Seine MDF-Platten sind beidseitig beschichtet, die Etagen durch Leisten eingefasst. Weitere Details: Mit Holzrand Für Fertigung, Montage, Lager, Versand, Büro, Archiv, Kantine oder Labor - diese Transport-, Lager- und Montagewagen sind unendlich vielseitig Leicht zu schieben und sehr wendig Sehr robuste Bauweise Fahrgestell und Schiebebügel bestehen aus Stahlrohr in Blau (RAL 5010), pulverbeschichtet Die MDF-Platten sind beidseitig beschichtet Die Etagen sind durch Leisten eingefasst Schiebebügel-Höhe 990 mm 2 Lenkrollen mit Feststellern und 2 Bockrollen (ø 125 mm). TPE-Bereifung mit Rillenkugellagern sorgt für gro sse Beweglichkeit auf kleinstem Raum. Tragkraft: 150 kg Wahlweise 2 oder 3 Etagen Ladefläche: wahlweise L 1000 x B 575 mm oder L 775 x B 475 mm



EAN/GTIN: 4250448501485