

Artikelnummer: 96022

Kurzbeschreibung: Werkstattwagen

Langbeschreibung: Werkstattwagen: Fest verschweißte Stahlkonstruktion. Auflageebenen 3-seitig mit Rand aus Winkelstahl (30/30/3 mm). Seitenbügel aus Rohr, \varnothing 26,9 x 1,75 mm. Mit Abweisrollen an den Ecken. Etagenabstand von 250 mm für Eurokästen. Pulverbeschichtet in Enzianblau (RAL 5010). 2 Lenk-FS-Rollen, 2 Lenkrollen (\varnothing 125 mm), TPE-Vollgummi, blaugrau, Rollenlager und Kunststofffelge. Lieferung ohne Kästen Tragfähigkeit: 250 kg Etagenhöhe: 170/800 mm Schiebebügelhöhe: 990 mm Wannenmaße: 1000 x 590 x 100 mm Rad- \varnothing x Breite: 125 x 37 mm

EAN/GTIN: 4250448501560

