


Auffangwannen DENIOS classic-line, für bis zu 2 IBC à 1000 Liter

Abgestimmt auf die Lagerung von 2 IBC. Optimierte Fußkonstruktion vereinfacht das Handling mit Hubwagen oder Gabelstapler und erleichtert den innerbetrieblichen Transport.

- Kannenträger optional für Abfüllarbeiten erhältlich
- Mit Abfüllbock als Abfüll- oder Dosierstation einsetzbar
- Für aggressive Medien wie Säuren und Laugen können die Wannen mit einer hochbeständigen Einlegewanne aus Polyethylen (PE) ausgestattet werden
- Geschweißte Konstruktion - sicher & langlebig
- Optimaler Korrosionsschutz durch hochwertige Verzinkung oder Pulverbeschichtung
- Gabeltaschen für innerbetrieblichen Transport
- Zugelassen zur Lagerung entzündbarer Flüssigkeiten (H224-226) und von Stoffen aller Wassergefährdungsklassen
- Dichtigkeitsprüfung mit Werksprüfzeugnis



classic-line
by DENIOS ■ ■ ■



Ausstattung	mit Gitterrost	mit einem Abfüllbock	mit zwei Abfüllböcken
Auffangvolumen [l]	1000	1000	1000
Traglast gesamt [kg]	4000	4000	4000
Maße außen B x T x H [mm]	2200 x 1300 x 585	2200 x 1300 x 1043	2200 x 1300 x 1043
Bestellnummer pulverbeschichtet	273-867-J1	273-869-J1	273-871-J1
Bestellnummer feuerverzinkt	273-868-J1	273-870-J1	273-872-J1