

## connecteur en croix

passages : 2, taille de tube 2"

Numéro d'article: 166852



## Raccord tubulaire

### Raccord en croix 90°


connecteur en croix

- en fonte galvanisé à chaud
- passages : 2
- diamètre du tube 60,3 mm
- taille de tube 2"
- certification TÜV

## Détails techniques

|                        |                     |                  |                   |
|------------------------|---------------------|------------------|-------------------|
| équipement de sécurité | rambardes           | diamètre de tube | 60,3 mm           |
| élément de liaison     | connecteur en croix | matériau         | fonte             |
| pivotant               | non                 | surface          | galvanisé à chaud |
| nombre passages        | 2 pièce             | certification    | certification TÜV |
| taille de tube         | 2"                  | Poids            | 0,91 kg           |

Cela s'adapte aussi ...

|        |   |   |
|--------|---|---|
| 150172 |  | clôture mobile, hauteur x longueur 1200 x 3000 mm, grosseur de la maille 290 x 100 mm, en acier galvanisé à chaud   |
| 400594 |  | arceau de protection, convient pour le intérieur, hauteur x largeur 1000 x 1500 mm, en acier avec revêtement en plastique résistant à l'usure coloris jaune/noir, à cheville dans la plaque de fond                         |
| 505094 |  | miroir spécifique, diamètre 600 mm, Visibilité maximale 4 m, miroir en verre acrylique, cadre en plastique coloris noir/jaune   |
| 523822 |  | kit appareil de marquage au sol, kit comprenant : 1 appareil de marquage, 1 cordeau de traçage, 1 accessoire, 1 boîte de poudre de marquage, 1 plan d'orientation pour aires de stationnement, largeur de trait 30 - 100 mm |