

PAVOY armoire verticale

hauteur x largeur x profondeur 1950
x 1000 x 600 mm, double porte
battante, 3 extensions verticales

Numéro d'article: 223806



PAVOY Armoire verticale

beaucoup d'espace sur une petite surface

armoire verticale





- hauteur x largeur x profondeur 1950 x 1000 x 600 mm
- structure en tôle d'acier
- double porte battante
- avec poignée tournante
- angle d'ouverture de la porte 180 °
- 3 extensions verticales
- force par extension 200 kg
- avec blocage d'extension
- verrouillable avec serrure à cylindre avec verrouillage 3 points
- verrouillage commun des portes
- soubassement socle

- certification TÜV
- 10 années de garantie

Détails techniques

type de meuble	armoire	fonction de fermeture	verrouillage commun des portes
type d'armoire	armoire modulable	soubassement	socle
type de porte	double porte battante	angle d'ouverture de porte	180 °
hauteur	1950 mm	glissière	rail télescopique
largeur	1000 mm	matériau	tôle d'acier
profondeur	600 mm	blocage d'extension	blocage d'extension
équipement armoire	extensions verticales	verrouillable	oui
extensions verticales	3 pièce	poignée	poignée tournante
charge tablette coulissante	200 kg	certification	certification TÜV
surface de corps	finition peinture époxy	garantie	10 années
surface de face avant	finition peinture époxy	Poids	162 kg
système de fermeture	serrure à cylindre avec verrouillage 3 points		

Cela s'adapte aussi ...

221109		support sur pied pour rouleaux essuie-tout, pour rouleaux de largeur max. 430 mm, Convient pour roulettes de 450 mm de diamètre, structure en métal blanc
221121		papier d'essuyage, 1500 lingettes, longueur x largeur 300 x 230 mm, roulette longueur x diamètre 450 m x 290 mm, qualité de papier cellulose, lisse, en vieux rose
222681		gel pour le nettoyage des mains, sans parfum ni silicone, odeur citron
531287		cadre d'affichage, DIN A4 dans format vertical/horizontal, cadre en rouge, face arrière autocollante