

Scangrip lampe stylo FLASH PENCIL

boîtier en aluminium anodisé, avec clip de maintien, portée d'éclairage 40 m

Numéro d'article: 235411



lampe stylo

- diamètre x longueur 15 x 131 mm
- boîtier en aluminium anodisé
- classe d'efficacité énergétique A
- avec clip de maintien
- durée d'éclairage 2,5 h
- portée d'éclairage 40 m
- indice de protection IP54 : la poussière se dépose à l'intérieur, projections d'eau dans toutes les directions

Détails techniques

type d'outil	Accessoires	surface de boîtier	anodisé
type de lampe	lampe stylo	longueur	131 mm
Classe d'efficacité énergétique	A	diamètre	15 mm

Portée d'éclairage	40 m	indice de protection IP	54 : la poussière se dépose à l'intérieur, projections d'eau dans toutes les directions
Durée d'éclairage	2,5 h	Numéro d'enregistrement DEEE	DE24837723
flux lumineux	75	Type d'appareil DEEE	lampes CAT 3
équipement lampe	clip de maintien	Marque selon le registre allemand	Scangrip
matériau de boîtier	aluminium	Poids	0,12 kg

Cela s'adapte aussi ...

218389		mallette de secours pour entreprise, remplissage : selon DIN 13157, mallette en plastique coloris orange, avec support mural
221330		lunettes de protection, niveau de protection EN 166, vitres en polycarbonate avec revêtement antirayures, incolore, équipement : protection latérale, ventilation directe
227891		chaussure de sécurité, niveau de sécurité : S1, taille 44, embout en acier, dessus cuir coloris noir/jaune, avec tige haute