

Feuille de données du produit



Equipements de manutention

Article N°: 22852 Rouleur de palettes



Construction en profilé d'acier mécano-soudé, revêtement époxy bleu RAL 5007, avec 4 inserts support de palettes. Pour palettes bois ou grillagées. 2 roues fixes et 2 roues pivotantes en polyuréthane jante en aluminium, moyeu à roulement à billes. Freins sur roues pivotantes conformément à la Norme EN 1757-3. Peu de résistance au démarrage et à la rotation. Déplacement silencieux sur sols plats. Roues non traçantes.

Détails techniques:



Charge totale (kg)	1050
Longueur de surface utile (mm)	1210
Largeur de surface utile (mm)	1010
Hauteur de zone de chargement (mm)	282
Longueur totale (mm)	1255
Largeur totale (mm)	1055
Hauteur totale (mm)	329
Type de pneu	Polyuréthane
Roues (mm)	200 x 50
Configuration	pour palettes industrielles
Poids (kg)	39
Pays d'origine	Allemagne
Garantie (ans)	10
Code douanier	73269098
GTIN	4017976228525