


Transportmiddelen

Product data sheet

Art nr.: 2113 Langmateriaalwagen



Profielstalen constructie met insteekbare stalen rongen, 2 materiaalbakken, gepoedercoat, blauw RAL 5007. Midden vrij voor belading met kraan of vorkheftruck. In het midden 2 wielen, aan iedere kopzijde 1 zwenkwiël, Middelste wielen met rem. Totale breedte 700 mm, nuttige breedte 600 mm.

Technische details:



Totaal draagvermogen (kg)	2500
laadvlak breedte (mm)	600
Laadvlakhoogte (mm)	420
Gebruikhoogte (mm)	500
Totale lengte (mm)	2500
Totale breedte (mm)	700
Totale hoogte (mm)	920
Wielen	Elastic-massief rubber, streeploos
Wielmaat (mm)	360 x 75 200 x 50
Wenk	Nuttige lengte rongen 500 mm
Gewicht (kg)	175
Land van herkomst	Duitsland
Garantie (jaren)	10
Douanenummer	73269098
GTIN	4017976021133