



Product data sheet

Art nr.: 3290 Materiaalstandaard

Transportmiddelen



Voor eurobakken, draadkorven enz., in hoogte verstelbaar en verrijdbaar. Profielstaal-/buisconstructie met platform van staalplaat met aan één zijde een opstaande rand, kantelbaar om de 15° en 30°, traploos in hoogte verstelbaar, draaibaar en vergrendelbaar, met pneumatisch remsysteem. Gepoedercoat blauw RAL 5007. 4 Zwenkwielen, naaf met glijlagers, waarvan 2 met rem, conform EU norm EN 1757-3 (veiligheidsnorm voor platformwagens). 3290: 510 - 700 mm in hoogte verstelbaar 3291: 720 - 1070 mm in hoogte vestelbaar



Technische details:

Totaal draagvermogen (kg)	150
laadvlak lengte (mm)	510
laadvlak breedte (mm)	410
Kantelhoek (graad)	0, 15, 30
Hoogte verstelbaar van-naar (mm)	510-700
Wielen	TPE
Wielmaat (mm)	75 x 25
Gewicht (kg)	24
Land van herkomst	Duitsland
Garantie (jaren)	2
Douanenummer	94032080
GTIN	4017976032900