

RAU

établi roulant

Serie 8000

hauteur x largeur x profondeur 880 x 1500 x 700 mm, plateau de table en hêtre, force 450 kg, exécution du châssis piètement 4 pieds avec 4 roulettes, équipement : 1 tablette, 1 barre de poussée, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair, soubassement 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes



RAU.



Numéro d'article: 148661



RAU Établi Serie 8000

établi roulant

- hauteur x largeur x profondeur 880 x 1500 x 700 mm
- plateau de table en hêtre
- épaisseur de panneau 40 mm
- force 450 kg
- exécution du châssis piètement 4 pieds avec 4 roulettes
- équipement : 1 tablette, 1 barre de poussée
- structure en acier
- châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair
- soubassement 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes
- avec bandage caoutchouc sur jante polypropylène
- Ø de roue 125 mm
- Produit livré livré monté
- 10 années de garantie

Détails techniques

type de meuble	table	matériau de châssis	acier
type de table	établi	surface de châssis	finition peinture époxy
forme de châssis	piètement 4 pieds avec 4 roulettes	couleur du châssis	gris clair // RAL7035
hauteur	880 mm	Nombre de tablettes	1 pièce
largeur	1500 mm	roulant	oui
profondeur	700 mm	nombre/type de roulettes	2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes
épaisseur de panneau	40 mm	pneumatique	caoutchouc
charge	450 kg	matériau de jante	polypropylène
hauteur réglable	non	Diamètre de roue	125 mm
conducteur d'électricité	non	livraison	livré monté
équipement établi	1 tablette, 1 barre de poussée	garantie	10 années
matériau de plaque	hêtre	Poids	66,9 kg