

Rollcart kastwagen

draagvermogen 600 kg, met 2 etage(s), laadvlak lengte x breedte 1150 x 700 mm, platform van hout, onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs/RAL5010 gentiaanblauw, met 1 kasten, hoogte x lengte x breedte 950 x 1250 x 700 mm, met TPE-banden



Artikelnummer: 158104

Rollcart Tafel- en kastwagen


Draagvermogen 600 kg

kastwagen

- draagvermogen 600 kg
- met 2 etage(s)
- laadvlak lengte x breedte 1150 x 700 mm
- platform van hout
- onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs/RAL5010 gentiaanblauw
- gelaste staal/houtconstructie
- met 1 kasten
- hoogte x lengte x breedte 950 x 1250 x 700 mm
- 2 zwenk- en 2 bokwielen, zwenkwielen met rem
- wiel Ø 200 mm
- met TPE-banden
- wielnaaf met groefkogellager
- rem conform EN 1757-3

transporttoestel	transportwagen	banden	TPE
type wagen	kastwagen	wiel-ø	200 mm
draagvermogen	600 kg	wiellager	groefkogellager
lengte laadvlak	1150 mm	wieluitrusting	zwenkwielen met rem
breedte laadvlak	700 mm	materiaal	staal/hout
wagen uitrusting	1 kast	elektrisch geleidend	nee
materiaal platform	hout	schuifbeugel	1 stuks
kast	1 stuks	wielstand	rechthoekig
hoogte	950 mm	oppervlak	m. poedercoating
etages aantal	2 stuks	kleur	lichtgrijs/gentiaanblauw // RAL7035/RAL5010
lengte	1250 mm	norm	EN 1757-3 (rem)
breedte	700 mm	gewicht	87 kg
wielen aantal/soort	2 zwenk- en 2 bokwielen		

Gerelateerde Producten

157958		centrale rem voor transportwagen, van rubber, voor wiel diameter 200 mm
158409		wielenset, voor transportwagen, banden polyurethaan, draagvermogen 1200 kg, diameter 200 mm, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar