

## rolcontainer

draagvermogen 500 kg, hoogte x lengte x breedte 1830 x 800 x 710 mm, nuttige hoogte 1650 mm, opbouwelementen: 3 wanden (draadgaas), constructie van staal galvanisch verzinkt in blauw, platform van draadgaas, met polypropyleen-banden



Artikelnummer: 220080

## Rolcontainer

rolcontainer




- draagvermogen 500 kg
- hoogte x lengte x breedte 1830 x 800 x 710 mm
- nuttige hoogte 1650 mm
- opbouwelementen: 3 wanden (draadgaas)
- constructie van staal galvanisch verzinkt in blauw
- platform van draadgaas
- 2 zwenk- en 2 bokwielen
- wiel Ø 108 mm
- met polypropyleen-banden

## Technische details

transporttoestel	transportwagen	oppervlak platform	galvanisch verzinkt
type wagen	rolcontainer	materiaal onderstel	staal
constructies	3 wanden (draadgaas)	oppervlak onderstel	galvanisch verzinkt
draagvermogen	500 kg	kleur onderstel	blauw
hoogte	1830 mm	nestbaar	nee
lengte	800 mm	wiel-Ø	108 mm
breedte	710 mm	banden	polypropyleen

nuttige hoogte	1650 mm	wielen aantal/soort	2 zwenk-/2 bokwielen
platform	roostervloer	gewicht	33,3 kg
materiaal platform	draadgaas		

## Gerelateerde Producten

102992		rubberen sjoband, voor rolcontainer, van rubber
219976		draadgaasbodem, draagvermogen 150 kg, van draadgaas, galvanisch blauw verzinkt
220182		kaartenhoes voor rolcontainer, hoogte x breedte 270 x 160 mm, voor rolcontainer, van polypropyleen/kunststof in lijkt op RAL5010 gentiaanblauw

## Dit past ook bij ...

215911		golfkartonnen vouwdoos, Van doos met buitenafdekking van kraftpapier in bruin, recyclebaar, twee golven, lengte x breedte x hoogte binnen 400 x 300 x 270 mm
221143		beschermhandschoenen, van polyamide jersey in zwart met polyurethaan-coating, handrug van polyamide, ademend en naadloos, afmeting 9
221309		waarschuwingsvest, conform EN ISO 20471, polyester in neongeel, afmeting eenheidsmaat
505133		tape, van vinyl in groen/wit, band lengte x breedte 33 m x 50 mm