

bott **montagetafel** verso

hoogte x breedte x diepte 980 x 1050 x 600 mm, tafelblad van multiplex, uitrusting: 10 laden, 1 duwbeugel, onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs, front met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7016 antracietgrijs, onderbouw 4 wielen

Artikelnummer: 233239



montagetafel

- hoogte x breedte x diepte 980 x 1050 x 600 mm
- tafelblad van multiplex
- uitrusting: 10 laden, 1 duwbeugel
- links 5 laden
- rechts 5 laden
- draagvermogen per lade 50 kg
- ladegeleider 100 %
- met uittrekblokkade
- constructie van staal, gelast
- onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs
- front met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7016 antracietgrijs
- onderbouw 4 wielen
- wiel Ø 125 mm

Technische details





| | | | |
|---------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------------|
| meubeltype | tafel | uittrekblokkering | uittrekblokkade |
| type tafel | montagetafel | materiaal plaat | multiplex |
| hoogte | 980 mm | materiaal onderstel | staal |
| breedte | 1050 mm | oppervlak onderstel | m. poedercoating |
| diepte | 600 mm | kleur onderstel | lichtgrijs // RAL7035 |
| in hoogte verstelbaar | nee | oppervlak front | m. poedercoating |
| werkbank uitrusting | 10 laden, 1 duwbeugel | kleur voorkant | antracietgrijs // RAL7016 |
| onderbouwelementen links | 5 laden | materiaal verwerking | gelast |
| onderbouwelementen rechts | 5 laden | verrijdbaar | ja |
| laden aantal | 10 stuks | wielen aantal/soort | 4 wielen |
| laden aantal x hoogte | | wiel-ø | 125 mm |
| draagvermogen lade | 50 kg | gewicht | 125,12 kg |
| uittrekbare lade | 100 % | | |

Gerelateerde Producten

| | | |
|--------|---|--|
| 233000 |  | scheidings- en vakkenwanden, met 7 vakken, passend voor fronthoogte 100 / 125 mm, van staal met corrosiebeschermende zinklaag |
| 233001 |  | scheidings- en vakkenwanden, met 7 vakken, passend voor fronthoogte 175 mm, van staal met corrosiebeschermende zinklaag |
| 233002 |  | scheidings- en vakkenwanden, met 13 vakken, passend voor fronthoogte 100 / 125 mm, van staal met corrosiebeschermende zinklaag |
| 233003 |  | scheidings- en vakkenwanden, met 13 vakken, passend voor fronthoogte 175 mm, van staal met corrosiebeschermende zinklaag |
| 233004 |  | scheidings- en vakkenwanden, met 21 vakken, passend voor fronthoogte 100 / 125 mm, van staal met corrosiebeschermende zinklaag |
| 233005 |  | scheidings- en vakkenwanden, met 21 vakken, passend voor fronthoogte 175 mm, van staal met corrosiebeschermende zinklaag |
| 233006 |  | scheidings- en vakkenwanden, met 9 vakken, passend voor fronthoogte 100 / 125 mm, van staal met corrosiebeschermende zinklaag |
| 233016 |  | schuimstofelement, lengte x breedte 1050 x 550 mm, van rubber in zwart |

| | | |
|--------|---|---|
| 233449 |  | lade-indelingsset, met 33 vakken, van polypropyleen in lichtgrijs |
|--------|---|---|

Dit past ook bij ...

| | | |
|--------|---|--|
| 102657 |  | magazijnbak, hoogte x breedte x diepte 50 x 102 x 85 / 70 mm, van polypropyleen in groen |
| 217145 |  | handafroller, Voor bandbreedte 50 mm op 76-kern, afroller van metaal |
| 218389 |  | bedrijfsverbandkist, Vulling: conform DIN 13157, koffer van kunststof in oranje, met wandhouder |
| 230322 |  | draaibare kruk, zitting hoogte x diameter 410 - 570 x 340 mm, ronde zitting van polyurethaan in zwart, frame van aluminium in aluminium-zilver, lift verchromd, frame met 5 wielen |