

Scangrip penlamp FLASH PENCIL

behuizing van aluminium
geëloxeerd, met clip, reikwijdte lamp
40 m

Artikelnummer: 235411



penlamp




- diameter x lengte 15 x 131 mm
- behuizing van aluminium geëloxeerd
- energie-efficiëntieklasse A
- met clip
- brandduur 2,5 h
- reikwijdte lamp 40 m
- beschermingsklasse IP54: stofafzetting aan de binnenkant, spatwater alle richtingen

Technische details

gereedschapstype	accessoire	materiaal behuizing	aluminium
type lamp	penlamp	oppervlak behuizing	geëloxeerd
energie-efficiëntieklasse	A	lengte	131 mm
reikwijdte	40 m	diameter	15 mm

brandduur	2,5 h	ip beschermingsklasse	54: stofafzetting aan de binnenkant, spatwater alle richtingen
lichtstroom	75	gewicht	0,12 kg
lamp uitrusting	clip		

Dit past ook bij ...

218389		bedrijfsverbandkist, Vulling: conform DIN 13157, koffer van kunststof in oranje, met wandhouder
221330		beschermbril, beschermingsniveau EN 166, glazen van polycarbonaat met krasvaste coating, kleurloos, uitrusting: zijbescherming, directe ventilatie
227891		veiligheidsschoenen, veiligheidsniveau: S1, afmeting 44, neus van staal, bovenmateriaal leer in zwart/geel, met hoge schacht