


## Rhewa balance à bascule 833A

plateforme en acier inoxydable,  
largeur x profondeur 400 x 500 mm,  
plage de pesage entre 30 kg,  
Lisibilité par incréments de 5 / 10 g

Numéro d'article: 236318








Rhewa balance à bascule 833A






- plateforme en acier inoxydable, largeur x profondeur 400 x 500 mm
- plage de pesage entre 30 kg
- Lisibilité par incréments de 5 / 10 g
- Avec les fonctions réglage (CAL), étalonnage
- équipé de Affichage LC
- indice de protection IP67 : infiltration de poussière, immersion périodique
- alimentation électrique par bloc d'alimentation CA 110-230V

type de balance	balance à bascule	indice de protection IP	67 : infiltration de poussière, immersion périodique
matériau de plateforme	acier inoxydable	alimentation	bloc d'alimentation CA 110-230V
largeur de plateforme	400 mm	équipement balance	Affichage LC
profondeur de plateforme	500 mm	étalonnage	oui
plage de pesage	30 kg	Numéro d'enregistrement DEEE	DE12995516
lisibilité	5-10 g	Type d'appareil DEEE	Petit appareil CAT 5
balance fonctions	réglage (CAL), étalonnage	Poids	16 kg

## Accessoires

236325		Trépied pour balance à bascule, hauteur 620 mm, en acier inoxydable avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures
236326		Trépied pour balance à bascule, hauteur 820 mm, en acier inoxydable avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures
236327		imprimante à rouleaux pour papier thermique, hauteur x largeur x profondeur 170 x 106 x 116,5 mm, livré câble de données inclus
236328		Trépied pour balance à bascule, hauteur 540 mm, en acier inoxydable avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures
236329		Trépied pour balance à bascule, hauteur 710 mm, en acier inoxydable avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures

## Cela s'adapte aussi ...

215669		ruban adhésif en papier, support en papier avec colle en caoutchouc naturel, roulettes longueur x largeur 50 m x 50 mm, épaisseur 110 µm, en marron
215859		bande élastique, longueur x largeur 150 x 10 mm, en caoutchouc en marron
216466		papier d'emballage, livraison sous forme de coude, feuille longueur x largeur 1 m x 650 mm, papier recyclé, grammage env. 90 g/m <sup>2</sup> , en marron
217113		couteau de sécurité, avec rétractation de lame automatique, profondeur de coupe 15 mm, sortie de lame 22 mm, avec bouton de sécurité pour verrouiller et déverrouiller
231461		caisse carton pliante à hauteur réglable, en papier d'herbe (30 %)/carton ondulé (70 %) en marron clair, recyclables à 100 %, 2 ondes, longueur x largeur x hauteur intérieur 305 x 220 x 100 - 150 mm, tablette automatique