

Scangrip Floodlight met 2 lampkoppen JUST CONNECT DUO

80 lamp LED, straalhoek 180 °

Artikelnummer: 254549



SCANGRIP

3 YEARS WARRANTY



Floodlight met 2 lampkoppen

- hoogte x lengte x breedte 91 x 224 x 78 mm
- 80 lamp LED
- energie-efficiëntieklasse F
- brandduur 4,5 - 9,5 h
- straalhoek 180 °
- in 2 trappen dimbaar
- 360° draaibaar door twee assen
- Compatibel met METABO/CAS
- temperatuurbestendig van -10 °C tot +40 °C
- beschermingsklasse IP30: vreemd deeltje > 2,5 mm
- 3 jaar garantie

Technische details

gereedschapstype	accessoire	vermogen accu	5,2 Ah
type lamp	Floodlight met 2 lampkoppen	lampkop uitvoering	360° draaibaar door twee assen
type lamp	LED	lamp functie	in 2 trappen dimbaar

lampen aantal	80 stuks	lengte	224 mm
energie-efficiëntieklasse	F	hoogte	91 mm
brandduur	4,5-9,5 h	breedte	78 mm
lichtstroom	1250-2500	temperatuurbereik	-10 °C tot +40 °C
dimbaar	ja	ip beschermingsklasse	30: vreemd deeltje > 2,5 mm
afstraalhoek	180 °	garantie	3 jaar
accutype	METABO/CAS	gewicht	0,12 kg

Gerelateerde Producten

254550



stroomvoorziening, geschikt voor werk- en industriële lampen, hoogte x breedte x diepte 72 x 83 x 124 mm