

steekwagen

draagvermogen 250 kg, wielen met massief rubber-banden, steekplaat breedte x diepte 415 x 175 mm, onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in geel

Artikelnummer: 272241



steekwagen

- draagvermogen 250 kg
- steekplaat breedte x diepte 415 x 175 mm
- hoogte x breedte x diepte 1110 x 555 x 470 mm
- constructie van stalen buis
- onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in geel
- met antislip handgrepen
- wielen met massief rubber-banden
- wiel Ø 260 mm
- 5 jaar garantie

Technische details

transporttoestel	transportwagen	trapslede	nee
type kar	steekwagen	banden	massief rubber
draagvermogen	250 kg	wiel-Ø	260 mm
breedte schep	415 mm	veiligheidsgreep	nee
diepte schep	175 mm	hoogte	1110 mm
materiaal	stalen buis	breedte	555 mm
oppervlak	m. poedercoating	diepte	470 mm
kleur	geel	garantie	5 jaar

in-/uitklapbaar nee

gewicht 11,5 kg

Dit past ook bij ...

149734		Euronorm-stapelbak, hoogte x lengte x breedte 120 x 400 x 300 mm, van polypropyleen in grijs/blauw, Wanden gesloten, bodem gesloten
217213		EUR-ruilpallet, van hout, lengte x breedte 1200 x 800 mm, draagvermogen statisch / dynamisch 4000 / 1100 kg, onderbouw sleden, bovendeck doorbroken
221283		werkhandschoen, van dril/rundsplitleer, handrug van dril, scheurvast, afmeting eenheidsmaat
221309		waarschuwingsvest, conform EN ISO 20471, polyester in neongeel, afmeting eenheidsmaat
227893		veiligheidsschoenen, veiligheidsniveau: S1, afmeting 46, neus van staal, bovenmateriaal leer in zwart/geel, met hoge schacht
510925		pallethefwagen, draagvermogen 2500 kg, vork lengte x breedte 1150 x 160 mm, zwenkwielen met massief rubber-banden, breedte x Ø 50 x 200 mm, vorkrollen tandem met nylon-banden, breedte x Ø 77 x 82 mm