

Rollcart laadbord voor zware belastingen



draagvermogen 1500 kg, laadvlak
lengte x breedte 2000 x 1000 mm,
platform van MDF in beuken,
onderstel met slag- en krasvaste
poedercoating in RAL5010
gentiaanblauw, 2 wielen



Artikelnummer: 404962

Rollcart Laadbord voor zware belastingen

Draagvermogen 1500 kg

laadbord voor zware belastingen

- draagvermogen 1500 kg
- laadvlak lengte x breedte 2000 x 1000 mm
- platform van MDF in beuken
- onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw
- staalconstructie, gelast
- 2 wielen

Technische details

transporttoestel	transportwagen	materiaal	staal
type wagen	laadbord	materiaal verwerking	gelast
draagvermogen	1500 kg	euronorm	nee
constructies	geen	wagen uitrusting	excl. uitrusting
lengte laadvlak	2000 mm	stuurstang	nee
breedte laadvlak	1000 mm	wielstand	rechthoekig
materiaal platform	MDF	wiellager	kogellager
kleur platform	beuken	oppervlak	m. poedercoating
wielen aantal/soort	2 wielen	kleur	gentiaanblauw // RAL5010

banden	massief rubber	gewicht	69 kg
diameter wiel	250 mm		

Gerelateerde Producten

404952



hefroller voor zwaarlast-laadbord, draagvermogen 1500 kg, onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL2004 zuiver oranje, 2 wielen, met massief rubberbanden