

## Haaga veegmachine Profi-Line 697

met hand/accu-aandrijving,  
veegbreedte 970 mm, met 50 l  
vuilcontainer, veegsysteem met 2  
tegen elkaar in draaiende  
schotelborstels en extra veegwals,  
gemakkelijke handling door 2 grote  
loopwielen

Artikelnummer: 509387



oo haaga part of wawels



## Haaga Veegmachine Profi-Line 697

veegmachine






- met hand/accu-aandrijving
- looptijd accu ca. 90 min
- veegbreedte 970 mm
- met 50 l vuilcontainer
- voor ca. 4100 m<sup>2</sup> per uur
- veegsysteem met 2 tegen elkaar in draaiende schotelborstels en extra veegwals
- behuizing van kunststof
- gemakkelijke handling door 2 grote loopwielen
- 4 jaar garantie op slijtage van de borstels
- gewicht 22 kg

### Technische details

soort reiniging	droog	vermogen vlak	4100 m <sup>2</sup>
reinigingstype	veegmachine	volume bak	50 l
aandrijving	hand/accu	Veegsysteem	met 2 tegen elkaar in

			draaiende schotelborstels en extra veegwals
accuaandrijving	ja	materiaal behuizing	kunststof
accu looptijd	90 min	wielen aantal/soort	2 loopwielen
plaats van toepassing	binnen en buiten	garantie speciaal	4 jaar // slijtage van de borstels
werkbreedte	970 mm	gewicht	22 kg

## Dit past ook bij ...

148927		voegenreparatie, 5,2 kg verpakking: 5 kg elastische hars en 0,2 kg hardingsmiddel, in RAL7021 zwartgrijs
503895		afvalbak, Inhoud 1 x 100 l, hoogte x breedte x diepte 850 x 510 x 530 mm, romp van polypropyleen in beige, deksel van polypropyleen in zwart, onderbouw naar achter verstelbare as met 2 kunststof wielen
505372		afzetpaal met band, met 1 riem(en), lengte afzetlint 3 m, breedte 50 mm, paal hoogte x diameter 985 x 60 mm, riem in geel/zwart, paal van aluminium in geel
528588		schoonloopmat, geschikt voor buiten, lengte x breedte 1500 x 1000 mm, loopvlak van rubber in zwart
657912		vuilniszakstandaard, voor 3 x 120-liter-zakken, hoogte x breedte x diepte 960 x 1065 x 440 mm, deksel van kunststof in geel/blauw/zilver