

ZARGES

Verrijdbare klapsteiger

Variomaster T

standhoogte 1,81 - 3,58 m, platform breedte x diepte 2500 x 600 mm, steigerhoogte 2,87 - 4,64 m, breedte x diepte 2300 x 2850 mm, steiger van aluminium, platform van Multiplex

Artikelnummer: 510968



10
YEARS
WARRANTY



ZARGES Klapsteiger Variomaster T

Met in hoogte verstelbaar steigerframe

Verrijdbare klapsteiger

- Voor een werkhoogte tot ca. 5,6 m
- standhoogte 1,81 - 3,58 m, platform breedte x diepte 2500 x 600 mm
- 1 platform(s), met doorgangsluik
- steigerhoogte 2,87 - 4,64 m, breedte x diepte 2300 x 2850 mm
- totale afmetingen zonder draagarm 1200 x 2850 mm
- veilig in gebruik door rondom lopende balustrade en uittrekbare draagarm met spullen voor compensatie oneffenheden
- in hoogte verstelbaar door 1 persoon door zelfvergrendelend schuifladderprincipe
- plaatsbesparend inklapbaar
- 4 zwenkwielen, wielen met rem
- gebruik beide zijden
- steiger van aluminium, platform van Multiplex



- steigergroep 3
- 10 jaar garantie
- gewicht 119 kg

Technische details

stijgtechniek	steiger	diepte (zonder draagarm)	2850 mm
steigertype	klapsteiger	doorgangen	1 doorgangsluik
materiaal	aluminium	veiligheidsuitrusting steiger	rondom lopende balustrade en uittrekbare draagarm met spullen voor compensatie oneffenheden
materiaal steiger	aluminium	balustrade	ja
materiaal platform	Multiplex	steiger functie	in hoogte verstelbaar door 1 persoon door zelfvergrendelend schuifladderprincipe
hoogte steiger	2,87-4,64 m	gebruik	beide zijden
standhoogte	1,81-3,58 m	klapfunctie	plaatsbesparend inklapbaar
werkhoogte	5,6 m	in-/uitklapbaar	ja
breedte platform	2500 mm	verrijdbaar	ja
diepte platform	600 mm	onderbouw	4 zwenkwielen
platforms aantal	1	wieluitrusting	wielen met rem
breedte	2300 mm	steigergroep	3
breedte (zonder zwenkarm)	1200 mm	garantie	10 jaar
diepte	2850 mm	gewicht	119 kg

Gerelateerde Producten

510970



ballastgewicht voor klapsteiger

Dit past ook bij ...

149471



elektrische bouwkabellier, trekbelasting 80 kg, bouwhoogte 605 mm, hefhoogte 23 m

204801



Afvalton, inhoud 20 l, romp van staal met corrosiebeschermende zinklaag, hoogte x Ø 360 x 295 mm, deksel van staal, niet-brandbaar

508418



verbodsbord, "Verboden toegang voor onbevoegden", sticker, van folie, oppervlak standaard, hoogte x breedte 148 x 105 mm

520203



gereedschaps-/materiaalkist, uitrusting: set met 4 bakken, van kunststof in zwart/geel

885688



pioon, hoogte 500 mm, van gerecycled pvc in rood/wit, lichtgevend overdag