

ZARGES

Verrijdbare klapsteiger

Variomaster T

standhoogte 1,81 - 3,58 m, platform breedte x diepte 2500 x 600 mm, steigerhoogte 2,87 - 4,64 m, breedte x diepte 2300 x 2850 mm, steiger van aluminium, platform van Multiplex

Artikelnummer: 510968



10
YEARS
WARRANTY



ZARGES Klapsteiger Variomaster T

Met in hoogte verstelbaar steigerframe

Verrijdbare klapsteiger

- Voor een werkhoogte tot ca. 5,6 m
- standhoogte 1,81 - 3,58 m, platform breedte x diepte 2500 x 600 mm
- 1 platform(s), met doorgangsluik
- steigerhoogte 2,87 - 4,64 m, breedte x diepte 2300 x 2850 mm
- totale afmetingen zonder draagarm 1200 x 2850 mm
- veilig in gebruik door rondom lopende balustrade en uittrekbare draagarm met spullen voor compensatie oneffenheden
- in hoogte verstelbaar door 1 persoon door zelfvergrendelend schuifladderprincipe
- plaatsbesparend inklapbaar
- 4 zwenkwielen, wielen met rem
- gebruik beide zijden
- steiger van aluminium, platform van Multiplex




- steigergroep 3
- 10 jaar garantie
- gewicht 119 kg

Technische details

stijgtechniek	steiger	diepte (zonder draagarm)	2850 mm
steigertype	klapsteiger	doorgangen	1 doorgangsluik
materiaal	aluminium	veiligheidsuitrusting steiger	rondom lopende balustrade en uittrekbare draagarm met spullen voor compensatie oneffenheden
materiaal steiger	aluminium	balustrade	ja
materiaal platform	Multiplex	steiger functie	in hoogte verstelbaar door 1 persoon door zelfvergrendelend schuifladderprincipe
steigerhoogte	2,87-4,64 m	gebruik	beide zijden
standhoogte	1,81-3,58 m	klapfunctie	plaatsbesparend inklapbaar
werkhoogte	5,6 m	in-/uitklapbaar	ja
breedte platform	2500 mm	verrijdbaar	ja
diepte platform	600 mm	onderbouw	4 zwenkwielen
platforms aantal	1	wieluitrusting	wielen met rem
breedte	2300 mm	steigergroep	3
breedte (zonder zwenkarm)	1200 mm	garantie	10 jaar
diepte	2850 mm	gewicht	119 kg

Gerelateerde Producten

510970		ballastgewicht voor klapsteiger
--------	---	---------------------------------

Dit past ook bij ...

149471		elektrische bouwkabellier, trekbelasting 80 kg, bouwhoogte 605 mm, hefhoogte 23 m
204801		Afvalton, inhoud 20 l, romp van staal met corrosiebeschermende zinklaag, hoogte x Ø 360 x 295 mm, deksel van staal, niet-brandbaar
508418		verbodsbord, "Verboden toegang voor onbevoegden", sticker, van folie, oppervlak standaard, hoogte x breedte 148 x 105 mm
520203		gereedschaps-/materiaalkist, uitrusting: set met 4 bakken, van kunststof in zwart/geel

885688



pien, hoogte 500 mm, van gerecycled pvc in rood/wit, lichtgevend overdag