

BS-ROLLEN

wiel

draagvermogen 130 kg, banden lucht met groefprofiel, diameter x breedte 260 x 85 mm, naaf lengte 75 mm, velg van plaatstaal, met corrosiebeschermende zinklaag

Artikelnummer: 524935



BS ROLLEN



BS-ROLLEN Transporttoestelwiel

Wiel

wiel



- draagvermogen 130 kg
- banden lucht met groefprofiel
- vloervriendelijk
- diameter x breedte 260 x 85 mm
- naaf lengte 75 mm
- velg van plaatstaal, met corrosiebeschermende zinklaag
- velg zonder draadvangkappen

Technische details

transporttechniek	wielen	draadvangkappen	nee
roltype	transportapparaatwielen	naaf lengte	75 mm
bouwmodel	wiel	wielbreedte	85 mm
draagvermogen	130 kg	loopvlak eigenschap	vloervriendelijk
banden	lucht	profieltype	groefprofiel

wiel-ø	260 mm	bandenspanning	2 bar
materiaal velg	plaatstaal	oppervlak velg	verzinkt
geschikt voor vloertype	glad/oneffen, ruw/oneffen	gewicht	1,14 kg
elektrisch geleidend	nee		

Gerelateerde Producten

998265		deken voor wiel, voor wieldiameter 260 mm, met groefprofiel, in zwart
998334		slang voor wiel, voor wieldiameter 260 mm, ventiel hoekig, in zwart

Dit past ook bij ...

400701		Rechthoekige bak, hoogte x breedte x diepte 670 x 660 x 432 mm, inhoud 135 l, van polyethyleen in grijs, wanden gesloten, legbord gesloten, onderbouw Wielen
438985		zwenkwiel, draagvermogen 175 kg, met kunststof-banden, diameter x breedte 125 x 35 mm, naaf met rollager, velg van kunststof, bevestiging met plaat, lengte x breedte 105 x 80 mm
763068		Euronorm-stapelbak, hoogte x lengte x breedte 170 x 600 x 400 mm, inhoud 33 l, van polypropyleen in grijs, Wanden doorbroken, bodem doorbroken