

## Bauer stapelbare opvangbak

voor 4 x 200 liter vat, opvangvolume 245 l, hoogte x breedte x diepte 335 x 1200 x 1200 mm, met rooster van staal met corrosiebeschermende zinklaag, van staal gelakt in RAL2000 geeloranje

Artikelnummer: 525691



## Bauer Opvangbak

### In elkaar stapelbaar


stapelbare opvangbak

- voor opslag onderdak
- Geschikt voor aquatoxische en brandbare stoffen
- model van de opvangbak ambtelijk toegelaten
- voor 4 x 200 liter vat
- opvangvolume 245 l
- hoogte x breedte x diepte 335 x 1200 x 1200 mm
- met rooster van staal met corrosiebeschermende zinklaag
- van staal gelakt in RAL2000 geeloranje
- vorkslaffen, onderrijdhoogte 100 mm voor transport met vorkheftruck
- Plaatsbesparend stapelbaar



opslagtype gevaarlijke stoffen	opvangbak	kleur	geeloranje // RAL2000
type opvangbak	stapelbare opvangbak	opvangbak uitrusting	rooster
opslagplaats	onderdak	materiaal rooster	staal
opvangvolume	245 l	oppervlak rooster	verzinkt
capaciteit	4 x 200 liter vat	onderbouw	vorkslaffen
geschikt voor gevaarlijke stoffe	aquatoxische en brandbare stoffen	onderrijdbaar	ja
bouwwijze (toelating)	model van de opvangbak ambtelijk toegelaten	onderrijdhoogte	100 mm
hoogte	335 mm	stapelbaar	ja
breedte	1200 mm	nestbaar	ja
diepte	1200 mm	verrijdbaar	nee
materiaal	staal	kleur uitvoering	oranje
oppervlak	gelakt	gewicht	88 kg

## Dit past ook bij ...

200237		oogspoelstation, set bestaande uit: 1 x 500 ml keukenzoutoplossing en 1 x 200 ml pH-neutrale oplossing, spiegel
208879		Dekselvat, hoogte x Ø 610 x 400 mm, inhoud 60 l, voor vaste gevaarlijke stoffen, van polyethyleen, vat / deksel blauw / zwart
235631		lekdetectiesysteem, voor opvangbakken, hoogte x diameter 40 x 110 mm
235787		bindmiddel, granulaat, op basis van PU-schuim, antislip en waterafstotend, korrelgrootte 0,13 - 4 mm, opnamecapaciteit 24 l per verpakkingseenheid
235788		bindmiddel, granulaat, korrelgrootte 1 - 3 mm, opnamecapaciteit 16 l per verpakkingseenheid
503884		microvezel-absorptieproduct, levering als doek, lengte x breedte 400 x 500 mm, opnamecapaciteit 124 l per verpakkingseenheid, van polypropyleen
504444		noodgevallentas met microvezel-absorptieproducten, set 17-delig, opnamecapaciteit 35 l per set, hoes hoogte x breedte x diepte 500 x 500 x 220 mm
510925		pallethefwagen, draagvermogen 2500 kg, vork lengte x breedte 1150 x 160 mm, zwenkwielen met massief rubber-banden, breedte x Ø 50 x 200 mm, vorkrollen tandem met nylon-banden, breedte x Ø 77 x 82 mm
525732		gevaarsymbool, sticker, van folie, hoogte x breedte 20 x 20 mm
525760		gevaarsymbool, sticker, van folie, hoogte x breedte 50 x 50 mm

