


Bauer

Kiepbak voor spaanders

hoogte x lengte x breedte 840 x 1320 x 670 mm, inhoud 0,4 m³, draagvermogen 300 kg, onderbouw vorkslaffen, Robuuste constructie van staal met corrosiebeschermende zinklaag

Artikelnummer: 528116



Bauer Kiepbak voor spaanders





laag model

Kiepbak voor spaanders

- lage bouwvorm
- hoogte x lengte x breedte 840 x 1320 x 670 mm
- hoogte stortkant 485 mm
- inhoud 0,4 m³
- draagvermogen 300 kg
- gewicht 81 kg
- inrijhoogte x inrijbreedte 55 x 170 mm
- afstand vorkslaffen 285 mm
- Kantelfunctie handmatig via handgreep aan achterzijde
- met kantelbeveiliging tegen onbedoeld wegglijden
- olie- en waterdicht
- met met zeefplaat en kraan
- onderbouw vorkslaffen
- Robuuste constructie van staal met corrosiebeschermende zinklaag

baktype	Kiepbak	hoogte vorksloten	55 mm
inhoud	0,4 m ³	breedte vorksloten	170 mm
hoogte	840 mm	afstand vorkkokers	285 mm
lengte	1320 mm	inrijdbreedte	285 mm
breedte	670 mm	bak uitrusting	zeefplaat en kraan
draagvermogen	300 kg	kraan	ja
bouwwijze	lage bouwvorm	stapelbaar	nee
hoogte stortkant	485 mm	nestbaar	nee
materiaal	staal	greep	duwbeugel
materiaal verwerking	gelast	geschikt voor gevaarlijke stoffe	nee
eigenschap materiaal	olie- en waterdicht	oppervlak	verzinkt
kantelfunctie	handmatig	kleur uitvoering	verzinkt
kantelbeveiliging	kantelbeveiliging tegen wegglijden	plafond	nee
onderrijdbaar	ja	gewicht	81 kg
onderbouw	vorksloten		

Dit past ook bij ...

203428		montagetrap, bordes hoogte x breedte x diepte 800 x 520 x 305 mm, 4 trede(n) met traanplaatprofiel (incl. bordes), van aluminium
525920		vorkenbord, hoogte x breedte x diepte 110 x 995 x 200 mm, van staal gelakt in RAL3000 vuurrood
527144		bezem, met kokosharen, Werkbreedte 500 mm, voor grof vuil
531837		vorkverlenging, hoogte x lengte x breedte 48 x 1600 x 106 mm, voor tanddoorsnede hoogte x breedte 40 x 80 mm, onderzijde open, van staal gelakt in RAL7021 zwartgrijs