

éta

hauteur x largeur x profondeur 840 x 2000 x 750 mm, panneau en multiplis de hêtre, piètement 4 pieds en acier avec thermolaquage en RAL7035 gris clair



Numéro d'article: 590673



Éta

Élément de base

éta











- hauteur x largeur x profondeur 840 x 2000 x 750 mm
- force 1500 kg
- épaisseur de panneau 30 mm
- élément de base
- panneau en multiplis de hêtre
- piètement 4 pieds en acier avec thermolaquage en RAL7035 gris clair
- profilé en U
- 3 années de garantie

Détails techniques







type de meuble	table	épaisseur de panneau	30 mm
type de table	éta	forme de châssis	piètement 4 pieds
élément de table	élément de base	matériau de châssis	acier
hauteur	840 mm	surface de châssis	thermolaqué
largeur	2000 mm	couleur du châssis	gris clair // RAL7035

profondeur	750 mm	forme de tube	profilé en U
charge	1500 kg	roulant	non
hauteur réglable	non	modèle	a. piètement lourd
conducteur d'électricité	non	garantie	3 années
matériau de plaque	multiplis de hêtre	Poids	48 kg

Accessoires

504807		tablette pour table de travail, largeur x profondeur 2000 x 300 mm, en acier avec laquage coloris RAL7035 gris clair
504813		tablette inclinée pour table de travail, largeur x profondeur 2000 x 300 mm, en acier avec laquage coloris RAL7035 gris clair
504818		plaque perforée pour table de travail, hauteur x longueur 400 x 2000 mm, en RAL7035 gris clair
521685		tablette pour table de travail, largeur x profondeur 2000 x 300 mm
521686		montant pour rehausses, hauteur 850 mm, en acier
521688		montant pour rehausses, hauteur 1300 mm, en acier
524515		montant pour rehausses, hauteur 1100 mm, en acier
590797		table de rallonge, pour table de travail, hauteur x largeur x profondeur 840 x 2000 x 750 mm, force 1500 kg, panneau en multiplex meulé finition hêtre, piètement 4 pieds en acier en RAL7035 gris clair, profilé en U
590902		tablette pour table de travail, largeur x profondeur 2000 x 500 mm
590957		baguette de déroulement pour table de travail, hauteur x profondeur 90 x 15 mm, en bois
590968		soubassement de tiroir, Convient pour établi, corps en acier avec thermolaquage RAL7035 gris clair
590979		soubassement de tiroir, Convient pour établi, hauteur 350 mm, corps en acier avec thermolaquage RAL7035 gris clair
591086		kit de godets, 3 godets, 9 tôles emboîtables, pour hauteur de tiroir 120 mm
591111		kit de godets, 3 godets, 9 tôles emboîtables, pour hauteur de tiroir 240 mm

Cela s'adapte aussi ...

195704		étau parallèle, largeur du mors 100 mm, Ouverture de serrage 100 mm, avec mors de serrage de tube forgé, en acier, coloris bleu
218978		table de travail, hauteur x largeur x profondeur 850 x 1250 x 750 mm, panneau en multiplis de hêtre, piètement 4 pieds en acier avec thermolaquage en RAL7035 gris clair
218989		table de travail, hauteur x largeur x profondeur 850 x 1500 x 750 mm, panneau en multiplis de hêtre, piètement 4 pieds en acier avec thermolaquage en RAL7035 gris clair
508821		siège assis-debout, assise en mousse PU en noir, assise hauteur 600 - 850 mm, structure en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures noir
656975		container universel, capacité 121 l, hauteur x diamètre 705 x 557 mm, corps en polyéthylène gris
969584		table de travail, hauteur x largeur x profondeur 836 x 2000 x 750 mm, panneau en bois avec revêtement Resopal finition gris clair, piètement 4 pieds en acier avec thermolaquage en RAL7035 gris clair