

## Cemo Grote GVK-bak

conische vorm, hoogte x lengte x  
breedte 520 x 1170 x 690 mm,  
inhoud 300 l, van GVK  
(glasvezelversterkt kunststof) in  
groen, stavlak

Artikelnummer: 703736



## Cemo Grote GVK-container

Grote GVK-bak

- conische vorm
- hoogte x lengte x breedte 520 x 1170 x 690 mm
- legbordlengte x legbordbreedte binnen 1010 x 530 mm
- inhoud 300 l
- van GVK (glasvezelversterkt kunststof) in groen
- wanden gesloten, glad en naadloos
- stavlak
- Greeprand rondom
- Plaatsbesparend stapelbaar
- temperatuurbestendig van -30 °C tot +40 °C, tijdelijk tot +90 °C
- geschikt voor agressieve media

### Technische details




baktype	Maxi-container	wand uitvoering	glad, naadloos
euronorm	nee	vloerconstructie	gesloten
vorm	conisch	stapelbaar	nee
inhoud	300 l	vouwbaar	nee
hoogte	520 mm	nestbaar	ja
lengte	1170 mm	onderrijdbaar	nee
binnenlengte	1100 mm	onderbouw	stavlak

breedte	690 mm	inrijdbreedte	655 mm
binnenbreedte	620 mm	greep	Greeprand rondom
bodemlengte	1018 mm	temperatuurbestendigheid	-30 °C tot +40 °C, tijdelijk tot +90 °C
bodemlengte binnen	1010 mm	geschikt voor levensmiddelen	nee
bodembreedte	538 mm	geschikt voor gevaarlijke stoffe	agressieve media
bodembreedte binnen	530 mm	plafond	als accessoire (niet inbegrepen)
materiaal	GVK (glasvezelversterkt kunststof)	kleur	groen
wandconstructie	gesloten	gewicht	14 kg

## Gerelateerde Producten

100594		Onderwagen, Voor 300 l Grote GVK-bak, laadvlak lengte x breedte 1018 x 538 mm, hoogte met bak 695 mm, frame van staal met corrosiebeschermende zinklaag, 4 zwenkwielen, 2 zwenkwielen met rem
100601		voeten, van staal, met corrosiebeschermende zinklaag, voor container met grote capaciteit met 300 l inhoud, hoogte 140 mm
704171		plat deksel, van GVK (glasvezelversterkt kunststof), voor container met grote capaciteit met 300 l inhoud, in grijs

## Dit past ook bij ...

240194		pallethefwagen, draagvermogen 2500 kg, vork lengte x breedte 800 x 160 mm, zwenkwielen met nylon-banden, breedte x Ø 50 x 200 mm, vorkrollen enkel met nylon-banden, breedte x Ø 100 x 82 mm
527144		bezem, met kokosharen, Werkbreedte 500 mm, voor grof vuil
529930		lichte, universele trappladder, trap eenzijdig, 6 trede(n) met traanplaatprofiel (incl. bordes), bordes met antislip elementen, standhoogte 1,25 m, bordes breedte x diepte 250 x 250 mm, van aluminium