

BS-ROLLEN zwenkwiel

draagvermogen 100 kg, met massief rubber-banden, diameter x breedte 125 x 38 mm, naaf met glijlager, velg van kunststof, bevestiging met ruggat, Ø 12,2 mm

Artikelnummer: 714685



BS ROLLEN

BS-ROLLEN Transporttoestelwiel

Zwenkwiel

zwenkwiel

- draagvermogen 100 kg
- met massief rubber-banden
- niet-strepend
- Geschikt voor glad/effen, ruw/effen
- diameter x breedte 125 x 38 mm
- naaf lengte x Ø 50 x 15 mm
- naaf met glijlager
- velg van kunststof
- velg zonder draadvangkappen
- behuizing van staal met corrosiebeschermende zinklaag
- bevestiging met ruggat, Ø 12,2 mm
- Zwenklager met kogellager

Technische details

transporttechniek	rollen	zwenklager	kogellager
roltype	transportapparaatwielen	draadvangkappen	nee
bouwmodel	zwenkwiel	totale hoogte	157 mm
draagvermogen	100 kg	naaflengte	50 mm

banden	massief rubber	naafboorgat	15 mm
wiel-ø	125 mm	wielbreedte	38 mm
materiaal velg	kunststof	uitlading	39 mm
wiellager	glijlager	loopvlak eigenschap	niet-strepend
geschikt voor vloertype	glad/effen, ruw/effen	gat achterkant ø	12,2 mm
bevestigingselement	ruggat	oppervlak behuizing	verzinkt
elektrisch geleidend	nee	kleur velg	zwart
ruggat	12,2 mm	gewicht	0,85 kg
materiaal behuizing	staal		

Gerelateerde Producten

714798



wiel, draagvermogen 100 kg, met massief rubber-banden, diameter x breedte 125 x 38 mm, naaf met glijlager, velg van kunststof

Dit past ook bij ...

400701



Rechthoekige bak, hoogte x breedte x diepte 670 x 660 x 432 mm, inhoud 135 l, van polyethyleen in grijs, wanden gesloten, legbord gesloten, onderbouw Wielen

438985



zwenkwiel, draagvermogen 175 kg, met kunststof-banden, diameter x breedte 125 x 35 mm, naaf met rollager, velg van kunststof, bevestiging met plaat, lengte x breedte 105 x 80 mm

763068



Euronorm-stapelbak, hoogte x lengte x breedte 170 x 600 x 400 mm, inhoud 33 l, van polypropyleen in grijs, Wanden doorbroken, bodem doorbroken