

Brother HL-L2375DW

Kompakter S/W-Laserdrucker mit Duplexdruck und LAN/WLAN

Mit echten 1.200 x 1.200 dpi Druckauflösung und hoher Druckgeschwindigkeit von bis zu 34 Seiten/Min. bei gleichzeitig geringer Geräuschentwicklung, ist der HL-L2375DW mit seinem modernen Design und kompakten Abmessungen der ideale Laserdrucker für den Arbeitsplatz. Ausgestattet mit zahlreichen Schnittstellen wie LAN, WLAN und Wi-Fi Direct™ kann es schnell und unkompliziert ins Netzwerk eingebunden und z.B. mit Mobilgeräten darauf zugegriffen werden. Duplexdruck und Broschürendruckfunktion sparen Papier und schonen Umwelt und Geldbeutel zugleich. Der optionale Jumbo-Toner für bis zu 3.000 Seiten¹ sorgt für günstige Folgekosten.

- Bis zu 34 Seiten/Minute Druckgeschwindigkeit
- Echte 1.200 x 1.200 dpi Druckauflösung
- Automatischer Duplexdruck
- 250 Blatt Papierkassette und Einzelblatteinzug
- 64 MB Speicher
- USB 2.0 Hi-Speed, 10/100 BaseTX (LAN), 802.11 b/g/n (WLAN), Wi-Fi Direct™
- PCL 6 Emulation
- 1-zeiliges LC-Display
- Brother iPrint&Scan, Apple AirPrint, Google Cloud Print™, Mopria
- 3 Jahre Hersteller-Garantie



Verbrauchsmaterial:

Standard-Toner:	TN-2410 für ca. 1.200 Seiten ¹
Jumbo-Toner:	TN-2420 für ca. 3.000 Seiten ¹
Trommel:	DR-2400 für ca. 12.000 Seiten

Lieferumfang:

Brother HL-L2375DW inkl. Toner für 1.200 Seiten¹, Treiber für Windows (CD-ROM) und Mac², Benutzerhandbuch (CD-ROM), Installationsanleitung, Brother Utilities (Win)², iPrint&Scan Desktop Software (Win/Mac)², Stromkabel.

Ein Datenkabel ist **NICHT** im Lieferumfang enthalten.

Aktuellste Druckertreiber als kostenloser Download unter <http://support.brother.com>

Abmessungen und Gewicht:

Mit Karton (B x H x T)	438 x 519 x 283 mm / 8,3 kg
Ohne Karton (B x H x T)	356 x 183 x 360 mm / 7,2 kg

Bei Abbildung des Gerätes zu verwendende Logos:



¹ gemäß ISO/IEC 19752

² kostenloser Download, Internetverbindung erforderlich