

REMA 212/212BF handmechanische loopkat



Kenmerken



- Geschikt voor zowel rechte als hellende flens.
- Instelbare flensbreedte d.m.v. instelringen.
- Stalen gedraaide wielen, lagering d.m.v. onderhoudsvrije kogellagers.
- Korte bouwhoogte in combinatie met REMA Select 200 OD handtakels 0.5/1.0/2.0T, d.m.v. schalm die de bovenhaak vervangt.
- Wielbreuksteunen en opwipbeveiliging zorgen voor een optimale veiligheid.
- Onderhoudsvrij en gebruiksvriendelijk.
- Galvanisch verzinkte handketting 5 x 23,7 mm.
- **212** type, standaard uitvoering.
- **212BF** type, breedflens uitvoering.

Standaard levering

- 3 meter bedieningshoogte.

Optie

- Elke andere bedieningshoogte.



Type	Veilige werklast (kg)	Flensbreedte M (mm)	Minimale radius (mm)	Gewicht (kg)	Artikelnummer
212-0.5-50/135	500	50-135	800	8.0	0925001
212-1.0-55/140	1000	55-140	1000	12.4	0925003
212-2.0-65/155	2000	65-155	1100	18.1	0925005
212-3.0-90/160	3000	90-160	1300	30.3	0925007
212-5.0-90/180	5000	90-180	1500	46.5	0925009
212BF-0.5-130/215	500	130-215	800	8.0	0925101
212BF-0.5-215/300	500	215-300	800	8.0	0925102
212BF-1.0-140/215	1000	140-215	1000	12.4	0925201
212BF-1.0-215/300	1000	215-300	1000	12.4	0925202
212BF-2.0-150/230	2000	150-230	1100	18.1	0925301
212BF-2.0-230/300	2000	230-300	1100	18.1	0925302
212BF-3.0-160/230	3000	160-230	1300	30.3	0925401
212BF-3.0-230/300	3000	230-300	1300	30.3	0925402
212BF-5.0-180/230	5000	180-230	1500	46.5	0925501
212BF-5.0-230/300	5000	230-300	1500	46.5	0925502

Type	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	J (mm)	K (mm)	L (mm)	S (mm)
212-0.5-50/135	205	198	150	55	30	1.5~3	28	8	111	28	239	27
212-1.0-55/140	242	211	174	68	30	1.5~3	32	10	118	32	254	28
212-2.0-65/155	270	238	194	80	49	1.5~3	40	12	147	36	277	27
212-3.0-90/160	325	246	234	100	60	1.5~3	49	14	177	44	287	29
212-5.0-90/180	370	280	267	110	79	1.5~3	59	16	219	55	320	29
212BF-0.5-130/215	205	278	150	55	30	1.5~3	28	8	111	28	239	27
212BF-0.5-215/300	205	363	150	55	30	1.5~3	28	8	111	28	239	27
212BF-1.0-140/215	242	286	174	68	30	1.5~3	32	10	118	32	254	28
212BF-1.0-215/300	242	371	174	68	30	1.5~3	32	10	118	32	254	28
212BF-2.0-150/230	270	313	194	80	49	1.5~3	40	12	147	36	277	27
212BF-2.0-230/300	270	383	194	80	49	1.5~3	40	12	147	36	277	27
212BF-3.0-160/230	325	316	234	100	60	1.5~3	49	14	177	44	287	29
212BF-3.0-230/300	325	386	234	100	60	1.5~3	49	14	177	44	287	29
212BF-5.0-180/230	370	330	267	110	79	1.5~3	59	16	219	55	320	29
212BF-5.0-230/300	370	400	267	110	79	1.5~3	59	16	219	55	320	29