

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del producto : Medidor portátil de calidad del aire, 77532

Descripción : Mide CO₂ (0 - 9999 ppm) y temperatura (-10 + 60 °C). Precisión CO₂: ± 30 ppm ± 5% de la lectura (0 - 5000 ppm) y ± 10% de la lectura en el resto del rango. Precisión temperatura: ± 0,6 °C. Ideal para la medición de la calidad del aire interior (IAQ). Utiliza la tecnología NDIR (sensor infrarrojo no dispersivo) para asegurar la fiabilidad y la estabilidad a largo plazo. Alarmas acústicas, funciones de máxima, mínima, promedio y hold. Alimentación: 4 pilas AA (incluidas). Incluye maletín de transporte. Garantía 2 años



El producto es conforme a las especificaciones definidas en la directiva europea que le incumbe

DATOS TÉCNICOS

referencia	descripción	unidades por ref.
IAQM-P01-001	Medidor portátil de calidad del aire, 77532	1

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
IAQM-P01-001	6,6378	1,05	90281000	08434868092518

FOTO DEL PRODUCTO



GENERAL INFORMATION

Product name : Portable air quality meter, 77532

Description : Measures CO₂ (0 - 9999 ppm) and temperature (-10 + 60 °C). CO₂ precision: ± 30 ppm ± 5% of measurement (0 - 5000 ppm) and ± 10% of the measurement for the other range. Temperature precision: ± 0,6 °C. Ideal for indoor air quality measurement (IAQ). Uses NDIR technology (non dispersive infrared detector) to ensure long-term reliability and stability. Acoustic alarms, maximum, minimum, average and hold functions. 4 AA batteries (included). Includes hard carry case. Warranty 2 years



Complies with the specifications defined in the European directive

TECHNICAL DATA

reference	description	pcs/pack
IAQM-P01-001	Portable air quality meter, 77532	1

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
IAQM-P01-001	6,6378	1,05	90281000	08434868092518

PRODUCT PHOTO



INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom produit : Appareil portable de mesure de qualité d'air, 77532

Description : Mesure du CO₂ (0-9999 ppm) et température (-10 + 60 °C). Précision CO₂ : ± 30 ppm ± 5% de la lecture (0 - 5000 ppm) et ± 10% pour le reste de la gamme. Précision température : ± 0,6 °C. Idéal pour la mesure de qualité d'air intérieur (IAQ). Technologie NDIR (capteurs infrarouges non dispersifs) pour assurer la fiabilité et stabilité dans le temps. Alarmes sonores, fonctions maximale, minimale, moyenne et « Hold ». Alimentation : 4 piles type AA (incluses). Inclut mallette de transport. Garantie 2 ans



Conforme aux spécifications définies dans la directive européenne

DONNÉES TECHNIQUES

référence	description	unités par ref.
IAQM-P01-001	Appareil portable de mesure de qualité d'air, 77532	1

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
IAQM-P01-001	6,6378	1,05	90281000	08434868092518

PHOTO PRODUIT



INFORMAZIONE GENERALE

Nome del prodotto : Misuratore portatile di qualità dell'aria, 77532

Descrizione : Misurazione di CO₂ (0 - 9999 ppm) e temperatura (-10 + 60 °C). Precisione CO₂: ± 30 ppm ± 5% della lettura (0 - 5000 ppm) e ±10% della lettura nel resto del range. Precisione della temperatura: ± 0,6 °C. Ideale per la misurazione della qualità dell'aria interna (IAQ). Utilizza la tecnologia NDIR (sensore a infrarossi non dispersivo) per garantire affidabilità e stabilità a lungo termine. Allarmi acustici, funzione massima, minima, media e « Hold ». Alimentazione: 4 batterie AA (incluse). Include valigetta di trasporto. Garanzia di 2 anni



Conforme alle specifiche definite nella direttiva europea

DATI TECNICI

referenza	descrizione	unità per ref.
IAQM-P01-001	misuratore portatile di qualità dell'aria, 77532	1

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
IAQM-P01-001	6,6378	1,05	90281000	08434868092518

FOTO DEL PRODOTTO



ALGEMENE INFORMATIE

Produktnaam : Draagbare luchtkwaliteitsmeter, 77532

Beschrijving : Meet CO₂ (0 - 9999 ppm) en temperatuur (-10 + 60 °C). CO₂-nauwkeurigheid: ± 30 ppm ± 5% van uitlezing (0 - 5000 ppm) en ± 10% van uitlezing in de rest van het bereik. Temperatuurnauwkeurigheid: ±0,6 °C
Ideaal voor metingen van de binnenluchtkwaliteit (IAQ). Het maakt gebruik van NDIR-technologie (niet-dispersieve infraroodsensor) om langdurige betrouwbaarheid en stabiliteit te garanderen. Akoestische alarmen, maximum-, minimum-, gemiddelde- en hold-functies. Voeding: 4 batterijen AA (inbegrepen). Transportkoffer inbegrepen. Garantie 2 jaar



Product voldoet aan de specificaties van de desbetreffende Europese richtlijn.

TECHNISCHE GEGEVENS

referentie	beschrijving	stuks per ref.
IAQM-P01-001	Draagbare luchtkwaliteitsmeter, 77532	1

VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
IAQM-P01-001	6,6378	1,05	90281000	08434868092518

PRODUKTFOTO



ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Produktname : Luftqualitätsmessgerät, tragbar, 77532

Beschreibung : Für die CO₂- (0 - 9999 ppm) und Temperaturmessung (-10 - 60 °C). Präzision der CO₂-Messung: ±30 ppm, ±5 % der Lesung (0 - 5000 ppm) und ±10 % der Lesung (sonstiger Bereich). Präzision der Temperaturmessung: ±0,6 °C. Ideal für die Messung der Innenraumluftqualität (IAQ). Verwendet NDIR-Technologie (nicht-dispersiver Infrarotsensor), die eine langfristige Verlässlichkeit und Stabilität gewährleistet. Akustischer Alarm, Höchstwert-, Mindestwert-, Durchschnittswert- und „Hold“-Funktion. Betrieb: 4 x AA-Batterien (inbegriffen). Inklusive Transportkoffer. Garantie 2 Jahre.



Erfüllt die in der europäischen Richtlinie definierten Spezifikationen

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	Beschreibung	Stückzahl pro Artikel
IAQM-P01-001	tragbares Luftqualitätsmessgerät, 77532	1

VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
IAQM-P01-001	6,6378	1,05	90281000	08434868092518

PRODUKTFOTO

