

## VARIOfit Transportroller Extra 125G



Traglast 300 kg, Ladefläche Länge x Breite 600 x 350 mm, Ladehöhe 175 mm, Plattform geschlossen, Plattform aus Sperrholz mit Gummibelag, 4 Lenkrollen, Mit TPE-Bereifung auf Kunststoff-Felge



VE 2 Stück

Artikelnummer: 139188

## VARIOfit Transportroller Extra 125G

### Traglast 300 kg

Transportroller

- Traglast 300 kg
- Ladefläche Länge x Breite 600 x 350 mm
- Ladehöhe 175 mm
- Plattform geschlossen
- Plattform aus Sperrholz mit Gummibelag
- 4 Lenkrollen
- Rad Ø 125 mm
- Mit TPE-Bereifung auf Kunststoff-Felge

### Technische Details

Transportgerät	Transportroller	Material Plattform	Sperrholz
Rollertyp	Transportroller	Oberfläche Plattform	mit Gummibelag
Traglast	300 kg	Lenkstange	nein
Euronorm	nein	Rollen Anzahl / Art	4 Lenkrollen
Ladehöhe	175 mm	Bereifung	TPE
Ladeflächenlänge	600 mm	Material Felge	Kunststoff
Ladeflächenbreite	350 mm	Rad-Ø	125 mm
Plattform	geschlossen	Gewicht	14 kg

