

META Kabeltrommelregal MULTIPAL

MULTIPAL, Anbaufeld, Höhe x Breite x Tiefe 3800 x 1185 x 1100 mm, 2 Ebene(n) mit Kabeltrommelauflage, Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Ebenen mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung in RAL2001 Rotorange

Artikelnummer: 226925



Das Lagersystem



META Kabeltrommelregal MULTIPAL

Anbaufeld

Kabeltrommelregal





- Anbaufeld
- Schraubsystem
- Höhe x Breite x Tiefe 3800 x 1185 x 1100 mm
- Feldlast 4000 kg
- Fachbreite 1100 mm




- 2 Ebene(n) mit Kabeltrommelauflage
- Ebenen mit Schienen an den Holmen zum Einführen der Trommelachse
- Hohe Stabilität durch Diagonal- und Horizontalverstrebenungen
- Konstruktion aus Stahl
- Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
- Ebenen mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung in RAL2001 Rotorange
- Lieferumfang: ohne Kabeltrommeln, inklusive Aufnahmeteile für Trommelachse und Bodenanker
- Die Anlieferung erfolgt zerlegt
- GS-geprüft, RAL-Gütezeichen
- 5 Jahre Garantie

Technische Details






| | | | |
|----------------------------|--------------------|----------------------------------|---|
| Möbeltyp | Regal | Böden- / Ebenentyp | Kabeltrommelauflage |
| Regaltyp | Kabeltrommelregal | Oberfläche Boden | kunststoffbeschichtet |
| Regalsystem | Schraubsystem | Oberfläche Ständer | verzinkt |
| Regalfeld | Anbaufeld | Stabilität / Aussteifung / Verst | Diagonalverstrebenungen // Horizontalverstrebenungen |
| Material | Stahl | Farbe Boden | rotorange // RAL2001 |
| Höhe | 3800 mm | Farbe Ausführung | rotorange/verzinkt // RAL2001 |
| Breite | 1185 mm | Lieferumfang | ohne Kabeltrommeln, inklusive Aufnahmeteile für Trommelachse und Bodenanker |
| Tiefe | 1100 mm | Anlieferung | zerlegt |
| Feldlast | 4000 kg | Zertifizierung | GS // RAL-Gütezeichen |
| Böden / Ebenen Anzahl | 2 Stück | Garantie | 5 Jahre |
| Fachbreite | 1100 mm | Gewicht | 107,928 kg |
| Böden / Ebenen Ausstattung | Holme mit Schienen | | |

Zubehör

| | | |
|--------|---|--|
| 183763 |  | Kabeltrommelachse für Kabeltrommelregal, Durchmesser 42 mm, Fachbreite 1100 mm, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung |
| 226848 |  | Kabeltrommelauflage für Kabeltrommelregal, Tiefe 1100 mm, Für eine Fachlast von 1000 kg, Aus Stahl mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung in RAL2001 Rotorange |
| 226850 |  | Kabeltrommelachse für Kabeltrommelregal, Durchmesser 42 mm, Fachbreite 1100 mm, Mit Zentrierstücken und Kunststoffrollen |
| 226854 |  | Kabeltrommelachse für Kabeltrommelregal, Durchmesser 60 mm, Fachbreite 1100 mm, Mit Zentrierstücken und Kunststoffrollen |

| | | |
|--------|---|--|
| 226980 |  | Kabeltrommelachse für Kabeltrommelregal, Durchmesser 60 mm, Fachbreite 1100 mm, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung |
| 226983 |  | Kabeltrommelachse für Kabeltrommelregal, Durchmesser 42 mm, Fachbreite 1100 mm, Mit Zentrierstücken |
| 226986 |  | Kabeltrommelachse für Kabeltrommelregal, Durchmesser 60 mm, Fachbreite 1100 mm, Mit Zentrierstücken |

Dazu passt auch ...

| | | |
|--------|---|---|
| 213052 |  | Klebeband, Standardfarbe, aus PVC in weiß, Band Länge x Breite 33 m x 50 mm |
| 217213 |  | EUR-Tauschpalette, aus Holz, Länge x Breite 1200 x 800 mm, Traglast statisch / dynamisch 4000 / 1100 kg, Unterbau Kufen, Oberdeck durchbrochen |
| 227961 |  | Regalanfahrerschutz, Element: Einzelplanke, Höhe x Länge 400 x 1100 mm, Aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in gelb/schwarz |
| 231461 |  | Höhenvariabler Faltpapierkarton, aus Graspapier (30 %)/Wellpappe (70 %) in hellbraun, zu 100 % recycelbar, 2-wellig, Länge x Breite x Höhe innen 305 x 220 x 100 - 150 mm, Automatikboden |
| 991798 |  | Schild, Rollenware zum Zuschneiden, Höhe x Länge 25 x 30000 mm, Rückseite magnetisch, Front zur individuellen Beschriftung, in weiß |