

Rundschlingen-Gehänge

Traglast einfach direkt 1400 kg,
Nutzlänge 1 m, Strangzahl: 2 Stück,
aus Polyester in violett

Artikelnummer: 350556



Rundschlingen-Gehänge

2-strängig

Rundschlingen-Gehänge

- Traglast einfach direkt 1400 kg
- Nutzlänge 1 m
- Strangzahl: 2 Stück
- Kranöse Höhe x Breite 110 x 60 mm
- aus Polyester in violett
- Farbcodierung nach DIN EN 1492-1

Technische Details

Hebegerät	Anschlagmittel	Strangzahl	2 Stück
Anschlagmittel	Rundschlingen-Gehänge	Höhe Kranöse (li.)	110 mm
Traglast (einfach direkt)	1400 kg	Breite Kranöse (li.)	60 mm
Traglast 0-45°	1400 kg	Material	Polyester
Traglast 45-60°	1000 kg	Norm	DIN EN 1492-1 (Farbcodierung)
Nutzlänge	1 m	Gewicht	3,89 kg
Kennfarbe	violett		

Zubehör

353995

0,5 Meter Mehrlänge für Rundschlingen-Gehänge, Traglast 1400 kg, 2-strängig,
Aufpreis pro 0,5 m Mehrlänge! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt
bestellbar/lieferbar