

## Sichtlagerkasten Classic

Höhe x Breite x Tiefe 200 x 300 x 510 /  
450 mm, Aus Polypropylen in grün,  
Mit Griffstab

VE 6 Stück



Artikelnummer: 974449

## Sichtlagerkasten Classic

mit großer Griffmulde für leichtes Anheben


Sichtlagerkasten

- Höhe x Breite x Tiefe 200 x 300 x 510 / 450 mm
- Aus Polypropylen in grün
- Mit Griffstab
- Einfacher Transport durch große Griffmulde an Stirn- und Rückseite
- Temperaturbeständig von -40 °C bis +60 °C
- Rollenbahnggeeignet





### Technische Details

Behältertyp	Sichtlagerkasten	rollenbahnggeeignet	ja
Euronorm	nein	stapelbar	ja
Höhe	200 mm	Griff	große Griffmulde an Stirn- und Rückseite
Breite	300 mm	Tragevorrichtung	Griffstab
Tiefe	510 mm	Lebensmittelgeeignet	ja
Bodentiefe	450 mm	Temperaturbeständigkeit	-40 °C bis +60 °C
Material	Polypropylen	Farbe	grün
recyclbar	ja	Größe	2 - HxBxT 200x300x510/450 mm
Gefahrstoffeeignung	verschiedene Stoffe, bitte anfragen	Gewicht	1,4 kg

### Zubehör

989515		Etikett für Sichtlagerkästen, für Behälter Höhe x Breite 200 x 300 mm
--------	---	---

## Dazu passt auch ...

209420		Regal mit Sichtlagerkästen - Grundfeld, Höhe x Breite x Tiefe 760 x 1000 x 430 mm, 104 Kästen aus Polyethylen, Nutzung beidseitig, Ständer mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
524162		Werkbank, Höhe x Breite x Tiefe 900 x 1500 x 700 mm, Tischplatte aus Multiplex, geölt, Gestellausführung 4-Fußgestell, Ausstattung: 2 Schubladen, 1 Ablageboden, Verschließbar mit Zylinderschloss, Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau, Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
529930		Leichte Universal-Stufenleiter, Aufstieg einseitig, 6 Riffelblechstufe(n) (inkl. Podest), Podest mit Anti-Rutsch-Einsätzen, Standhöhe 1,25 m, Podest Breite x Tiefe 250 x 250 mm, Aus Aluminium
531075		Regal mit Sichtlagerkästen - Grundfeld, Höhe x Breite x Tiefe 900 x 1020 x 200 mm, 72 Kästen aus Polypropylen in rot, Nutzung einseitig, Ständer mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7012 Basaltgrau