

Technisch specificatieblad

Wartel voor platte kabel, PG-schroefdraad, hoekige uitvoering, steengrijs
Artikelnr. 2012847



Kabelinvoer voor platte kabel in wurgnippelmodel, met PG-schroefdraad conform DIN 40430, beschermingsgraad IP31, met voorgemonteerde steunafdichtring 107/F.



PE Polyethyleen

Stamgegevens


Bestelnr.	2012847
Type	106 FL 21 12 35
Omschrijving 1	Wartel voor platte kabel
Dimensie	PG21
Kleur	steengrijs
RAL-nummer	7030
Materiaal	Polyethyleen
Materiaal-afk.	PE
Kleinste verkoop-eenheid (VG)	25,00 Stuk
Gewicht	1,97 kg/100 st.

Technisch specificatieblad

Wartel voor platte kabel, PG-schroefdraad, hoekige uitvoering, steengrijs
Artikelnr. 2012847



Technische gegevens



voor platte kabel/breedte	31,00 - 35,00 mm
Afmeting A	30,00 mm
Afmeting B	56,00 mm
Afmeting D	35,00 mm
Afmeting G	PG21 mm
Afmeting L	52,00 mm
Afmeting l1	12,00 mm
Afmeting L2	40,00 mm
Uitvoering	recht
Soort afdichting	Dichtring
Doorbuigbescherming	<input type="checkbox"/>
voor platte kabel/dikte	9,00 - 12,00 mm
Wartel voor platte kabel	<input checked="" type="checkbox"/>
Voor Ex-zone	zonder
Schroefdraad	Pg 21
Soort schroefdraad	PG
Glasvezelversterkt	<input type="checkbox"/>
Meervoudig dichtingsinzetstuk	<input type="checkbox"/>
Met borgmoer	<input type="checkbox"/>
Slagvast	<input type="checkbox"/>
Beschermingsgraad	IP31
Treklastingsmogelijkheid	<input type="checkbox"/>