


Technisch specificatieblad

Bedradingskoker, type LKV N 10050

Artikelnr. 6178437



Bedradingskoker conform NEN-EN 50085-2-3 incl. deksel en bodemperforatie, nokken in de zijgleuven voorkomen dat de kabels uit de koker vallen.

Gelijk met de vloer uitvoeren door uitbreekstukken.




PVC Polyvinylchloride

Stamgegevens

Bestelnr.	6178437
Type	LKV N 10050
Omschrijving 1	Bedradingskoker
Dimensie	100x50x2000
Kleur	steengrijs
RAL-nummer	7030
Materiaal	Polyvinylchloride
Materiaal-afk.	PVC
Kleinste verkoop-eenheid (VG)	24 m
Gewicht	83,00 kg/100 m

Technische gegevens



Lengte	2.000,00 mm
Breedte	50,00 mm
Zijhoogte	100,00 mm
Kanaalhoogte	100,00 mm
Afmetingen BxH	50x100 mm
Uitvoering van de zijwand	gesleufd
Type bevestiging	Bodemperforatie
Flexibel	<input type="checkbox"/>
Met bovenstuk	<input checked="" type="checkbox"/>
Halogeenvrij	<input type="checkbox"/>
Sleufafstand	12,50 mm
Sleufbreedte	5,00 mm
zelfblussend	<input checked="" type="checkbox"/>